










Éclairage de sécurité

tableau de choix

	Gamme	Référence	Mode	Autotest	Flux lumineux (lm)	Diffuseur	Autonomie	Source lumineuse	IP	CDC	Page catalogue
	URA ONE	661623	NP	Non	200	Opale	1h	LED	42	-	1194
		661624	NP	Non	350	Opale	1h	LED	42	-	1194
		661625	NP	Non	500	Opale	1h	LED	42	-	1194
		661633	NP - P	Non	200	Opale	1h	LED	42	-	1194
		661634	NP - P	Non	350	Opale	1h	LED	42	-	1194
		661635	NP - P	Non	500	Opale	1h	LED	42	-	1194
		661640	NP - P	Non	100	Opale	1h	LED	42	-	1194
	URA ONE	660621	NP	Oui	100	Opale	1h	LED	42	-	1194
		660623	NP	Oui	200	Opale	1h	LED	42	-	1194
		660624	NP	Oui	350	Opale	1h	LED	42	LB400-D04	1194
		660625	NP	Oui	500	Opale	1h	LED	42	LB400-D04	1194
	URA ONE compatible 	662633	NP - P	Oui	200	Opale	1h	LED	42	-	1194
		662634	NP - P	Oui	350	Opale	1h	LED	42	-	1194
662642		NP - P	Oui	200	Opale	2h	LED	42	-	1194	
	U33	661120	NP	Non	200	Transparent-Fresnel	1h	Fluo - 1 x 8W	42	-	1196
		661121	P	Non	200	Transparent-Fresnel	1h	Fluo - 1 x 8W	42	-	1196
		661122	C	Non	200	Transparent-Fresnel	1h	Fluo - 2 x 8W	42	-	1196
	U33 compatible 	662120	NP	Oui	250	Transparent-Fresnel	1h	Fluo - 1 x 8W	42	LB400-D04	1196
		662122	C	Oui	250	Transparent-Fresnel	1h	Fluo - 2 x 8W	42	LB400-D04	1196
	U34 ^{LED}	661160	NP - P	Non	250	Transparent	1h	LED	42	-	1197
		661180	NP - P	Non	450	Transparent	1h	LED	42	-	1197
	U34 ^{LED} compatible 	662162	NP - P	Oui	250	Transparent	1h	LED	42	LB400-D04	1197
		662182	NP - P	Oui	450	Transparent	1h	LED	42	LB400-D04	1197
	U21 ^{LED}	661603	NP - P	Non	100	Transparent	1h	LED	42	-	1197
		661605	NP	Non	160	Transparent	1h	LED	42	-	1197
	SATI ECO1	062525	NP	Non	45	Transparent	1h	LED	43	-	1198
		062565	NP	Non	360	Transparent	1h	Fluo - 1 x 8W	43	-	1198
	SATI ECO2 compatible 	062625	NP	Oui	45	Transparent	1h	LED	43	-	1198
		062665	NP	Oui	400	Transparent	1h	LED	43	-	1198