

# Gestion de la chambre d'hôtel

## appareillage



LN4549



N4547



N4373H



L4177

Réf.	Prise rasoir
077586	<p>Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz et sortie 120/230 VA Conforme EN 60742 et EN 61558-2-5 Raccordement par bornes automatiques Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20 VA la puissance disponible L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur.</p> <p><b>Version Mosaic</b> IP 24 - IK 04 Livrée complète avec support et plaque de finition. Ne se monte pas sur cadre saillie 5 modules ○ Blanc</p> <p><b>Version Livinglight</b> Reçoit les fiches Européennes et Américaines Equipé d'un sélecteur de tension 115-230 V A équiper d'un support et d'une plaque 3 modules</p> <p>○ Blanc ● Tech ● Anthracite</p>
N4177 NT4177	

Réf.	Témoin de signal extérieur de chambre
N4373H NT4373H L4373H	<p>Témoin extérieur chambre à double signal optique : Ne pas déranger et Faire la chambre, utiliser 2 LEDs réf. LN4742V12T (12 V) 1 module</p> <p><b>Version Livinglight</b> ○ Blanc ● Tech ● Anthracite</p>

Réf.	Economiseur d'énergie 13.56 MHz
LN4548	<p>Permet la mise sous tension d'un circuit électrique (par exemple éclairage et climatisation d'une salle de réunion, d'un bureau, d'une chambre d'hôtel...), par détection d'un badge RFID réf. 076711/13 ou autres badges RFID de type ISO 14443 et 15693 (ex. : Mifare Classic, Mifare Ultralight...) Temporisation de 30 s après retrait de la carte</p> <p><b>Version Livinglight</b> Fente à éclairage incorporée A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque</p>
076728	<p><b>Version Mosaic</b> ○ Blanc. Contact faible capacité : 230 V puissance 30 VA Zone d'insertion du badge rétro-éclairée A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic</p>

Réf.	Interrupteur à badge mécanique
LN4549	<p>Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction du badge réf. 089806 d'un badge type carte d'entrée pour chambre d'hôtel ou badge format ISO réf. 076711/12/13 (ci-dessous) Temporisation de 30 s après retrait de la carte</p> <p><b>Version Livinglight</b> Fente à éclairage incorporée A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque</p>
078445	<p><b>Version Mosaic</b> ○ Blanc Contact faible capacité : 30 V~ / 2 A puissance 60 W 110 V~ / 0,5 A puissance 60 VA 230 V~ / 0,25 A puissance 60 VA Zone d'insertion du badge rétro-éclairée A équiper d'une plaque et d'un support Mosaic</p>

Réf.	Platine pour inter à badge
<input type="checkbox"/> N4547 <input checked="" type="checkbox"/> NT4547 <input checked="" type="checkbox"/> L4547	<p>Platine pour inter à badge traditionnel ou MyHOME - 2 modules</p>
<input type="checkbox"/> N4551 <input checked="" type="checkbox"/> NT4551 <input checked="" type="checkbox"/> L4551	<p>Platine pour inter à badge traditionnel ou MyHOME - 3 modules</p>