



048900

048915

048910

Les thermostats peuvent être utilisés sur des installations de chauffage et/ou de climatisation
 Permettent de visualiser et de régler la température de consigne, la vitesse de ventilation et le passage en protection thermique
 L'écran affiche la température ambiante mesurée ou la température de consigne
 Possèdent un détecteur d'occupation de la pièce permettant d'optimiser la gestion d'énergie (mode éco/mode confort)
 Fonction proximité : allumage par simple effleurement
 Rétroéclairage
 Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 produits filaires sur le thermostat : détecteur de mouvement réf. 048778 ou détecteur d'ouverture fenêtre/porte réf. 041903 (p. 1218)
 Intègrent le protocole Bacnet principalement pour la gestion centralisée des organes CVC et la connexion à un BMS (Building Management System - Système de gestion du bâtiment)
 Possèdent une sortie relais pour piloter un contacteur de puissance
 Intègrent le protocole Zigbee 3.0
 Connexion Wi-Fi pour garantir la connectivité réseau
 Paramétrage du thermostat Ux One et de ses périphériques avec le logiciel Hotel + Project, téléchargeable sur le site Legrand
 Possibilité de régler par configuration le niveau de luminosité des voyants (en veille ou actifs) et la temporisation pour revenir en état de veille
 Installation sur un mur à une hauteur du sol d'environ 150 cm, sauf indication contraire des normes en vigueur
 Jusqu'à 3 fonctions supplémentaires : "Ne pas déranger"/"Faire la chambre"/"Scénarios"
 Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.be : icône, couleur, logo hôtel, type de support, etc.

Réf.	Thermostats encastrés 230 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
048900	048915
048902	048924

Livré avec son support pour boîte d'encastrement
 S'installent avec support réf. 048990 et cadres réf. 048992 ou réf. 048991 pour montage affleurant

● Noir
 ○ Blanc

Réf.	Thermostats saillie 230 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
048901	048923
048903	048925

● Noir
 ○ Blanc

Réf.	Thermostats encastrés 24 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
048904	048927
048906	048929

Livré avec son support pour boîte d'encastrement
 S'installent avec support réf. 048990 et cadres réf. 048991 ou réf. 048992 pour montage affleurant

● Noir
 ○ Blanc

Réf.	Thermostats saillie 24 V
Standard	"Ne pas déranger" / "Faire la chambre"
048905	048928
048907	048930

● Noir
 ○ Blanc

Réf.	Accessoires
048990	Boîte et support pour montage affleurant Permet le montage extra-plat des commandes tactiles
048991	Cadres pour montage affleurant
048992	● Noir ○ Blanc

Réf.	Actionneur CVC
048910	Alimentation 110/240 Vac A associer aux thermostats Ux One pour permettre la gestion chauffage/climatisation/ventilation Peut commander différents types de charges en fonction des besoins

Réf.	Actionneur DIN ON/OFF
003802	Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fonctionnalités Proxy et Sink, sur la bande 2.4 Ghz ISM (2400/2483,5 MHz), avec 16 canaux de 11 à 26 Puissance RF max < 20 dBm/100 mW Portée : 150 m en champ libre point à point