

## Chartres Infini

hublots extra-plats LED – 1000 à 2000 Lm



Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation  
Durée de vie 50 000 heures

Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres  
4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / minuterie  
IP 55 / IK 10 sauf antivandale renforcé IP 55 / IK 10+ (50 joules) – Classe II  
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium  
Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 300 mm	Antivandale Ø 322 mm
SL532000	SL532006
SL532001	SL532007
SL532002	SL532008
Peuvent être associés à un détecteur PIR Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur	
<b>Taille 1 - 1000 Lm</b> Consommation totale : 14 W	
<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal	
<b>Taille 1 - 2000 Lm</b> Consommation totale : 27 W	
<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal	

Réf.	Détection HF
Standard Ø 300 mm	Antivandale Ø 322 mm
SL532040	SL532046
SL532041	SL532047
SL532042	SL532048
Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 088230 L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...	
<b>Taille 1 - 1000 Lm</b> Consommation totale : 15 W	
<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal	
<b>Taille 1 - 2000 Lm</b> Consommation totale : 28 W	
<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal	

## Chartres Infini

hublots extra-plats LED – 3000 à 4000 Lm (flux lumineux restitué) et accessoires



Hublots LED extra-plats (88 mm en taille 2) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation  
Durée de vie 50 000 heures  
Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation  
Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres  
2 fonctions pour répondre à différents cas d'usages : ON/OFF et Détection HF  
IP 55 / IK 10 sauf Antivandale renforcé IP 55 / IK 10+ (50 joules)  
Classe II  
Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium  
Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 420 mm	Antivandale Ø 435 mm
SL532009	SL532015
SL532010	SL532016
SL532011	SL532017
Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur ou en intérieur	
<b>Taille 2 - 3000 Lm</b> Consommation totale : 34 W	
<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal	
<b>Taille 2 - 4000 Lm</b> Consommation totale : 46 W	
<input type="radio"/> Blanc	
SL532088	
Réf.	Détection HF
Standard Ø 420 mm	Antivandale Ø 435 mm
SL532049	SL532055
SL532050	SL532056
SL532051	SL532057
Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 088230 L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction, veille, niveau d'allumage, variation, maître/esclave...	
<b>Taille 2 - 3000 Lm</b> Consommation totale : 35 W	
<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris métal	
<b>Taille 2 - 4000 Lm</b> Consommation totale : 47 W	
<input type="radio"/> Blanc	
SL532089	
Réf.	Outils de configuration et de montage
088240	Compatibles avec les hublots Chartres Infini, Essentiel et Origine <b>Passerelle de configuration</b> Permet de régler la temporisation, le seuil de luminosité et la sensibilité de détection Possibilité de mettre en mémoire, de partager, de préparer la totalité des paramétrages des produits d'un chantier en avance. Possibilité de dupliquer les paramètres d'un produit Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy du smartphone
489990	<b>Tournevis pour hublots antivandales</b> Tournevis pour vis anti-démontage