

Disjoncteurs TX³ 3000

disjoncteurs magnéto-thermiques de 1 A à 40 A
courbe C




Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Conformes à la norme IEC 60898-1
 Pouvoir de coupure :
 3000 - IEC 60898-1 - 230/400 V~
 N'acceptent pas les blocs différentiels (voir gamme DX³ p. 182)
 Reçoivent les auxiliaires (voir p. 181)
 Peignent à fourches et à dents (voir p. 224)

Réf.	Disjoncteurs TX ³ 3000 - courbe C	
Courbe C	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
Unipolaires - 230/400 V~		
403091	1	1
403092	2	1
403093	4	1
403094	6	1
403095	10	1
403096	16	1
403097	20	1
403098	25	1
403099	32	1
403100	40	1
Bipolaires - 230/400 V~		
403111	1	2
403112	2	2
403113	4	2
403114	6	2
403115	10	2
403116	16	2
403117	20	2
403118	25	2
403119	32	2
403120	40	2
Tripolaires - 400 V~		
403123	4	3
403124	6	3
403125	10	3
403126	16	3
403127	20	3
403128	25	3
403129	32	3
403130	40	3
Tétrapolaires - 400 V~		
403133	4	4
403134	6	4
403135	10	4
403136	16	4
403137	20	4
403138	25	4
403139	32	4
403140	40	4

Disjoncteurs TX³ 6000 - 6 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 1 A à 63 A
courbe C



Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Conformes à la norme IEC 60898-1
 Pouvoir de coupure :
 6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V~
 6 kA - IEC 60947-2 - 400 V~
 10 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)
 N'acceptent pas les blocs différentiels (voir gamme DX³ p. 182)
 Reçoivent les auxiliaires (voir p. 181)
 Peignent à fourches et à dents (voir p. 224)

Réf.	Disjoncteurs TX ³ 6000 - 6 kA - courbe C	
Courbe C	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
Unipolaires - 230/400 V~		
403426	1	1
403427	2	1
403429	4	1
403430	6	1
403432	10	1
403434	16	1
403435	20	1
403436	25	1
403437	32	1
403438	40	1
403439	50	1
403440	63	1
Bipolaires - 230/400 V~		
403520	1	2
403521	2	2
403523	4	2
403524	6	2
403526	10	2
403528	16	2
403529	20	2
403530	25	2
403531	32	2
403532	40	2
403533	50	2
403534	63	2
Tripolaires - 400 V~		
403540	4	3
403541	6	3
403543	10	3
403545	16	3
403546	20	3
403547	25	3
403548	32	3
403549	40	3
403550	50	3
403551	63	3
Tétrapolaires - 400 V~		
403557	4	4
403558	6	4
403560	10	4
403562	16	4
403563	20	4
403564	25	4
403565	32	4
403566	40	4
403567	50	4
403568	63	4