



664573



L4279C6



HC4279C6



069569L



077891 + plaque 077851

Prises avec connecteur LCS<sup>3</sup> à connexion rapide sans outil. Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26  
Repérage des contacts par double code couleur 568 A et B et numéros  
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568

Réf.	Prises RJ 45 Niloé Cat. 6	
	Mécanismes livrés avec enjoliveur et support A équiper avec les plaques p. 668 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie Fixation à vis ou à griffes intégrées	
	<b>Prise RJ 45 UTP</b> Prise simple 8 contacts UTP - cat. 6	
Vis	Griffes	
664773	664573	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Crème</li> </ul>
664873	664673	
664774	664574	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Blanc</li> <li><input type="radio"/> Crème</li> </ul>
664874	664674	

Réf.	Prises RJ 45 LivingLight Cat. 6	
	Mécanismes livrés avec l'enjoliveur A équiper avec les supports et la plaque de finition : voir p. 610	
<input type="checkbox"/> N4279C6	<input type="checkbox"/> Cat. 6 UTP	
<input checked="" type="checkbox"/> NT4279C6	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 FTP	
<input checked="" type="checkbox"/> L4279C6	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 STP	
<input type="checkbox"/> N4279C6F	<input type="checkbox"/> Cat. 6 UTP	
<input checked="" type="checkbox"/> NT4279C6F	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 FTP	
<input checked="" type="checkbox"/> L4279C6F	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 STP	
<input type="checkbox"/> N4279C6S	<input type="checkbox"/> Cat. 6 UTP	
<input checked="" type="checkbox"/> NT4279C6S	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 FTP	
<input checked="" type="checkbox"/> L4279C6S	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 STP	

Réf.	Prises RJ 45 Valena Next	
	Mécanismes livrés avec enjoliveur et support A équiper avec les plaques p. 661 Montage des mécanismes en encastré ou en saillie Fixation à vis ou à griffes intégrées	
	<b>Prise RJ45 cat6 UTP</b>	
741570	<input type="checkbox"/> Blanc	
741670	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	
741770	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	
	<b>Prise double RJ45 cat6 UTP</b>	
741571	<input type="checkbox"/> Blanc	
741671	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	
741771	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	

Réf.	Prises RJ 45 Oteo - Cat. 6	
	Conformes à la norme ISO 11801 ed-2.0 EN 50 173 et EIA/TIA 568 Prises à connexion rapide, sans outil Repérage des contacts par double code couleur 568 A/B et numéros Cadre saillie à commander séparément voir p. 662	
086144	UTP - 8 contacts	
086147	FTP - 9 contacts	

Réf.	Prise RJ 45 Plexo Cat. 6 - IP 55 volet fermé IK 08	
	Protection contre l'eau, la poussière Pour site industriel Boîtier Plexo à commander séparément voir p. 672	
069569L	<input checked="" type="radio"/> Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise cat. 6 - FTP</li> <li>Prise cat. 6 - UTP</li> </ul>
069561L	<input type="radio"/> Gris	

**Adaptateurs Plexo pour fonctions Mosaic**  
Voir p. 671

Réf.	Prises RJ 45 FTP Soliroc Cat. 6 - IK 10	
077891	IP 20 Pour espaces à risques ou sans surveillance Prise FTP Plaque à commander séparément voir p. 681	

Réf.	Prises RJ 45 Living Now Cat. 6	
<input type="checkbox"/> KW4279C6	<input type="checkbox"/> Cat. 6 UTP	Type connexion Sans outils IDC
<input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 UTP	
<input checked="" type="checkbox"/> KM4279C6	<input type="checkbox"/> Cat. 6 STP	Type connexion Sans outils IDC
<input type="checkbox"/> KW4279C6S	<input checked="" type="checkbox"/> Cat. 6 STP	
<input checked="" type="checkbox"/> KG4279C6S		
<input checked="" type="checkbox"/> KM4279C6S		