

# LCS<sup>3</sup> Modulair glasvezel lade system

## 19" glasvezellades



Réf.	Tiroirs fibre optique 19"
032161	12 connecteurs SC duplex multimode
032162	24 connecteurs LC duplex multimode
032163	24 connecteurs ST multimode
032164	12 connecteurs SC duplex monomode
032165	24 connecteurs LC duplex monomode
032166	12 connecteurs SC APC duplex monomode
032167	24 connecteurs LC APC duplex monomode
	<b>Rotatifs</b>
	Livrés avec ouverture de gauche à droite, réversible
	Capacité maximale, soit :
	- 36 connecteurs LC duplex
	- 18 connecteurs SC duplex
	Prof. 260 mm, haut. 1 U
032171	36 connecteurs LC duplex multimode
032172	18 connecteurs SC duplex multimode
032173	36 connecteurs LC duplex monomode
032174	18 connecteurs SC duplex monomode

Réf.	Tiroirs modulaires fibre optique 19", plats et coudés
	Tiroir modulaire 19" fibre optique, métal avec couvercle transparent
	Fourni avec 8x entrée de câble, matériel de fixation, 1 presse-étoupe Ø 13,5 mm, 1 presse-étoupe Ø 9 mm, 2x bobine.
	Équipé des Soluclips pour la fixation automatique (sans vis) aux montants des racks et des armoires.
	Fourni avec des étiquettes numérotées
	Capacité maximale :
	- 48 connecteurs LC duplex
	- 24 connecteurs SC duplex
	- 24 connecteurs ST
	Profondeur 215 mm, hauteur 1 U, équipé d'un arrêt de mouvement avec inclinaison de 20°.
	<b>Versión plate incluant des modules</b>
032102	12x SC duplex multimode
032104	24x LC duplex multimode
032106	12x SC duplex monomode
	<b>Versión plate vide, jusqu'à 4 modules à commander séparément</b>
032100	Tiroirs vides sans modules
	<b>Versión coudée vide, jusqu'à 4 modules à commander séparément</b>
032101	Tiroirs vides sans modules

Réf.	Modules fibres optiques
	Modules avec manchons d'accouplement, adaptés aux panneaux modulaires Réf. 032100, 032101 et cassette Réf. 0323141
	<b>Modules fibres optiques monomodes (9/125 µm)</b>
032117	6x ST
032110	3x SC duplex, bleu
032111	6x SC duplex, bleu
032112	3x SC APC-duplex, vert
032113	3x LC duplex, bleu
032114	6x LC duplex, bleu
032115	12x LC duplex, bleu
032116	6x LC APC duplex, vert
032133	4x MTP <sup>1</sup> , vert
	<b>Modules multimodes fibre optique (62,5 et 50/125 µm)</b>
032127	6x ST
032120	3x SC duplex, beige
032121	6x SC duplex, beige
032123	3x LC duplex, beige
032124	6x LC duplex, beige
032125	12x LC duplex, beige
032136	6x LC duplex, aqua
032137	12x LC duplex, aqua
032134	4 MTP <sup>1</sup> beige

Réf.	Module RJ 45 LCS <sup>3</sup>
	Module RJ 45 à placer dans le tiroir modulaire fibre optique. Offre la possibilité de combiner la fibre et le cuivre dans un seul tiroir
032132	Module LCS <sup>3</sup> RJ 45 à 4 ports. Connecteur LCS <sup>3</sup> RJ45 à commander séparément, voir p. 1152

Réf.	Bloc cuivre pour tiroir fibre optique
032132	Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper réf. 032100. Permet de mixer fibre optique et cuivre

Réf.	Accessoires voor modulaire glasvezel lades
	<b>Accessoires pour éclateur (fan out) pour préconnectorisation</b>
032128	Se clipse à l'arrière du tiroir
	Permet l'entrée des préconnectorisations
032129	<b>Blind module</b>
	Past in de niet gebruikte openingen aan de voorzijde
032130	<b>Lascassette</b>
	Capaciteit 24 lassen met heatshrink protector
032131	<b>Kit de loyage</b>
	1 accessoire

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd