

# Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA


disjoncteurs magnéto-thermiques de 1 A à 63 A  
courbes B et D



407435



407511



408153

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Conformes à la norme IEC 60898-1

Pouvoir de coupure :

6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

25 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4P)

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX<sup>3</sup> (voir p. 192 et 196)

Peignes à fourches et à dents (p. 224)

Réf.	Disjoncteurs DX <sup>3</sup> 6000 - 10 kA - courbe B	
	<b>Unipolaires - 230/400V~</b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
Courbe B		
407425	1	1
407426	2	1
407427	3	1
407428	4	1
407429	6	1
407430	10	1
407432	16	1
407433	20	1
407434	25	1
407435	32	1
407436	40	1
407437	50	1
407438	63	1
	<b>Bipolaires - 230/400V~</b>	
407502	1	2
407503	2	2
407504	3	2
407505	4	2
407506	6	2
407507	10	2
407509	16	2
407510	20	2
407511	25	2
407512	32	2
407513	40	2
407514	50	2
407515	63	2
	<b>Tripolaires - 400V~</b>	
407554	1	3
407555	2	3
407556	3	3
407557	4	3
407558	6	3
407559	10	3
407561	16	3
407562	20	3
407563	25	3
407564	32	3
407565	40	3
407566	50	3
407567	63	3
	<b>Tétrapolaires - 400V~</b>	
407621	6	4
407622	10	4
407624	16	4
407625	20	4
407626	25	4
407627	32	4
407628	40	4
407629	50	4
407630	63	4

Réf.	Disjoncteurs DX <sup>3</sup> 6000 - 10 kA - courbe D	
	<b>Unipolaires - 230/400V~</b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
Courbe D		
407963	1	1
407964	2	1
407965	3	1
407966	4	1
407967	6	1
407969	10	1
407971	16	1
407972	20	1
407973	25	1
407974	32	1
407975	40	1
407976	50	1
407977	63	1
	<b>Bipolaires - 230/400V~</b>	
408023	1	2
408024	2	2
408025	3	2
408026	4	2
408027	6	2
408029	10	2
408031	16	2
408032	20	2
408033	25	2
408034	32	2
408035	40	2
408036	50	2
408037	63	2
	<b>Tripolaires - 400V~</b>	
408081	1	3
408082	2	3
408083	3	3
408084	4	3
408085	6	3
408087	10	3
408089	16	3
408090	20	3
408091	25	3
408092	32	3
408093	40	3
408094	50	3
408095	63	3
	<b>Tétrapolaires - 400V~</b>	
408143	6	4
408145	10	4
408147	16	4
408148	20	4
408149	25	4
408150	32	4
408151	40	4
408152	50	4
408153	63	4

Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro<sup>3</sup> Tool sur [legrand.be](http://legrand.be)