

Commandes motorisées DX³ et réenclencheurs auto STOP & GO



Inverseurs manuels DX³ et accessoires TX³ et DX³



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Se montent à gauche des appareils

Réf.	Commandes motorisées	
	Se montent à gauche des disjoncteurs TX ³ et DX ³ , disjoncteurs différentiels DX ³ , interrupteurs différentiels TX ³ et DX ³ et inters sectionneur à déclenchement DX ³ -IS Permettent l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés Acceptent un auxiliaire de commande + un auxiliaire de signalisation ou un auxiliaire de signalisation	
	Fonction ON/OFF pour appareils 1 module/pôle	
	Tension de commande	Nbre de modules
406291	230 V~	1
406290	24-48 V~/=	1
	Avec réenclenchement automatique intégré pour appareils 1 module/pôle	
	Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service	
406293	24-48 V~/=	2
406295	230 V~	2
	Fonction ON/OFF pour appareils 1,5 module/pôle	
406292	230 V~	2
	Réenclencheurs automatiques STOP&GO	
	Se montent à gauche des interrupteurs différentiels 2P et des disjoncteurs différentiels Ph+N ≤ 63 A en 2 modules Vérifient l'état de l'installation avant le réenclenchement Signalent tout défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit) Acceptent un ou deux auxiliaires de signalisation	
	Automatiques	
	Réarment automatiquement l'appareil auquel il est associé, dans le cas d'un déclenchement intempestif après un défaut fugitif (ex. : foudre) Tension de commande : 230 V~, 2 modules	
406288	Standard	
406289	Autotest avec test périodique du dispositif différentiel associé (≤ 30 mA)	

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	Inverseurs de source manuels
	Permettent de basculer manuellement sur une autre source d'alimentation électrique puis de rétablir le circuit prédéfini S'assemblent avec 2 interrupteurs sectionneurs DX ³ -IS ou 2 disjoncteurs DX ³ (1 module/pôle) à gauche et à droite de l'appareil Pour appareils 2P en 2 modules Pour appareils 3P en 3 modules Pour appareils 4P en 4 modules
406314	
406315	
406316	
	Commandes rotatives déportées
	Permettent la commande manuelle (ON/OFF) d'un appareil modulaire sans ouvrir le tableau Pour les appareils TX ³ et DX ³ 2P/3P et 4P Livrées avec une embase, une tige de liaison, poignée rotative, un gabarit de perçage autocollant et les accessoires de montage
406319	Poignée noire
406320	Poignée rouge et jaune
	Accessoires TX³ et DX³
406303	Cadenassage Support pour 1 cadenas Ø 5 mm ou Ø 6 mm pour disjoncteurs et inters différentiels TX ³ et DX ³ , disjoncteurs différentiels DX ³ et interrupteurs sectionneurs DX ³ -IS
022797	Cadenas arceau Ø 6 mm, longueur 50 mm Livré avec 2 clés et étiquettes de condamnation
406313	Jeu de 3 cadenas arceau Ø 5 mm
406304	Cache-vis plombable Pour disjoncteurs DX ³ , 1 module par pôle
406312	4 pôles sécables Pour disjoncteurs DX ³ , 1,5 modules par pôle 4 pôles sécables
406305	Cloisons d'isolement Pour disjoncteurs DX ³ , 1 module par pôle Jeu de 6 cloisons d'isolement des pôles
406307	Éléments d'espacement passe-fil 0,5 module
406310	Bornes pour câble aluminium Pour disjoncteurs 1,5 modules/pôle
406311	50 mm ² pour disjoncteurs ≤ 63A 95 mm ² pour disjoncteurs de 80 à 125 A
406306	Cache-bornes Jeu de 2 cache-bornes pour DX ³ 1,5 modules/pôle
405226	Rehausse de rail Destinée à la cohabitation sur une même rangée d'appareils modulaires et de DPX ³ S'adapte sur un rail
004811	Support universel Permet de monter tous les borniers sur rail