




002671



003658



003671



040139

Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz



Caractéristiques techniques voir www.ecataloge.be

Réf.	Télévariateur multifonctions	Nombre de modules
002671	<p>5 fonctions paramétrables manuellement : variateur, télérupteur, variateur avec mémoire d'état, minuterie, allumage double niveau</p> <p>Compatible avec lampes à économies d'énergies dimmables (LEDs, CFL) Pour charges : - 3 à 75 W LEDs - 3 à 200 VA pour CFL - 3 à 300 W pour lampes halogènes/incandescentes - 3 à 200 VA pour lampes halogènes, LED ou fluorescentes avec transformateur électronique ou ferromagnétique Variation par appui long. 230 V. 50-60 Hz Consommation en veille max : 0,2 W</p>	1

Réf.	Télévariateurs	Nbre de modules
003658	<p>Fonctionnement autonome Mémorisation du dernier niveau d'éclairage lors d'une coupure de l'alimentation ou d'une commande d'extinction Commande locale et à distance Variation par bouton poussoir simple non lumineux</p> <p>Pour sources fluorescentes à ballast électronique 1-10 V Puissance commandable : 800 VA Courant de commande : 50 mA maxi</p>	2
003660	<p>Fonctionnement sur BUS Commande locale et à distance par les commandes auxiliaires ou par des boutons poussoirs, simples ou doubles, non lumineux. Livrés en version double bouton poussoir. Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit. Indication lumineuse par bargraphe du niveau de la charge, permet de visualiser la commande directe en face avant Peuvent être associés les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS</p> <p>Pour sources lumineuses à ballast 1/10 V séparé (tube fluo, lampes fluo compactes, LEDs...). Compatible avec toutes les charges pilotables par des ballasts variables en 1 - 10 V. Puissance maxi : 1000 VA Courant de commande : 50 mA maxi</p>	4
003671	<p>Pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques Reconnaissance automatique de la charge Auto régulé contre les surcharges Puissance maxi : 1000 W</p>	6

Réf.	Accessoire
040139	<p>Compensateur Se connecte en parallèle sur la sortie du variateur ou télévariateur Ne s'utilise que pour la variation des lampes halogènes TBT à transformateur ferromagnétique</p>



Variateurs Mosaic et commande auxiliaires pour télévariateurs
Voir p. 1100