

# Baies 19" Linkeo équipements



646403



646430



646501



646506

Réf.	Socles Linkeo
	Socles métalliques composés de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles Hauteur 100 mm Gris anthracite RAL 7016 Les baies Linkeo acceptent également les socles
646400	Pour baie larg. x prof. 600 x 600 mm
646401	Pour baie larg. x prof. 600 x 800 ou 800 x 600 mm
646402	Pour baie larg. x prof. 600 x 1000 mm
646403	Pour baie larg. x prof. 800 x 800 mm
646404	Pour baie larg. x prof. 800 x 1000 mm

Réf.	Kits ventilateurs Linkeo
	Thermostat intégré réglable de - 10 à 80 °C Cordon d'alimentation 2,5 m avec fiche 2P+T, 230 V~
646430	2 ventilateurs
646431	4 ventilateurs

Réf.	Gestion de câblage Linkeo
	<b>Entrée de câbles à balai</b> Se fixe sur les entrées de câbles prédécoupées hautes et basses des baies Jeu de balais
646428	

Réf.	Grilles guide-câbles verticales
	Fixation latérale et arrière sur structure
646420	Pour baie 33 U
646421	Pour baie 42 U
646422	Pour baie 47 U



Réf.	Bracelet guide-cordons
	Pour baie larg. 800 mm Se fixe sur les montants 19" Dim. utile : 65 x 145 mm Noir RAL 9005
646425	Jeu de 6 bracelets métalliques

Réf.	Passe-fils verticaux
	Se fixe sur les montants 19" Pour baie larg. 800 mm Jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1U Noir RAL 9005
646426	Pour baies 42 U
646427	Pour baies 47 U

Réf.	Support PDU
646415	Pour baies 42 U
646416	Pour baies 47 U



Réf.	Tablettes fixes Linkeo
	Noir RAL 9005. Fixation à vis <b>Fixation en drapeau sur 2 montants 19"</b> Hauteur 2 U. Charge maxi : 15 kg Prof. 200 mm Prof. 360 mm
646501	
646502	
	<b>Fixation sur 4 montants 19"</b> Hauteur 1 U. Charge maxi : 50 kg
646505	Tablette prof. 425 Pour prof. 600 mm
646506	Tablette prof. 625 Pour prof. 800 mm
646507	Tablette prof. 825 Pour prof. 1000 mm



Réf.	Tablettes télescopiques Linkeo
	Fixation à vis sur 4 montants 19" Hauteur 1 U Charge maxi : 30 kg Noir RAL 9005
646508	Tablette prof. 425 Pour prof. 600 mm
646509	Tablette prof. 625 Pour prof. 800 mm
646510	Tablette prof. 825 Pour prof. 1000 mm

