



# Télévariateurs

## ■ Câblage


**Télévriateur 400 W pour lampes à économies d'énergie et halogènes réf. 002671**




**Télévriateur 800 VA pour sources fluorescentes réf. 003658**



**Télévriateur 1000 VA pour sources lumineuses à ballast 1-10 V réf. 003660**



**Télévriateur 1000 VA pour lampes incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques réf. 003671**



## ■ Choisir son variateur

| Réf.   | Puissance |         | 1                             | 2                    | 3                               | 4                               | 5                               | 6                            |
|--------|-----------|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|        | Maxi      | Mini    |                               |                      |                                 |                                 |                                 | LED                          |
| 003658 | Maxi      | 800 VA  | non                           | oui à ballast 1-10 V | non                             | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V         |
|        | Mini      | -       | non                           | oui à ballast 1-10 V | non                             | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V         |
| 002671 | Maxi      | 400 W   | oui (mini : 3 W maxi : 300 W) | non                  | oui (mini : 3 VA maxi : 200 VA) | oui (mini : 3 VA maxi : 200 VA) | oui (mini : 3 VA maxi : 200 VA) | oui (mini : 3 W maxi : 75 W) |
|        | Mini      | 3 W     | oui (mini : 3 W maxi : 300 W) | non                  | oui (mini : 3 VA maxi : 200 VA) | oui (mini : 3 VA maxi : 200 VA) | oui (mini : 3 VA maxi : 200 VA) | oui (mini : 3 W maxi : 75 W) |
| 003660 | Maxi      | 1000 VA | non                           | oui à ballast 1-10 V | non                             | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V         |
|        | Mini      | -       | non                           | oui à ballast 1-10 V | non                             | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V            | oui à ballast 1-10 V         |
| 003671 | Maxi      | 1000 VA | oui                           | non                  | oui                             | oui                             | non                             | non                          |
|        | Mini      | -       | oui                           | non                  | oui                             | oui                             | non                             | non                          |

- 1 Lampes halogène 230 V
- 2 Lampes à fluorescence T5/T8
- 3 Lampes halogène TBT à transfo-ferromagnétique
- 4 Lampes halogène TBT à transfo électronique
- 5 Lampes fluocompactes à ballast électronique 1-10 V séparé
- 6 LED