

Choix des supports jeux de barres pour XL³ 400/800 et XL³ 4000

In maxi (A) Supports		Barres cuivre plates												
		400		800	1000	1600	4000	6300						
Montage		037310		037315		037320		037321		037322/23		037324/25		037312/13
	XL³ 400													
	Vertical en fond de coffret ou d'armoire		●											
	Vertical en fond de gaine à câbles	●												
XL³ 800														
	Vertical en fond de coffret ou d'armoire		● + 037314											
	Vertical en fond de gaine à câbles interne	●												
	Vertical en fond de gaine à câbles externe			●										
XL³ 4000														
	Principal horizontal haut ou bas	P : 475						● + 020551						
		P : 725						● + 020552	● ⁽⁵⁾	● ⁽⁵⁾				
		P : 975						● + 020553	● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾				
	Transfert horizontal	P : 725					● + 020551		● ⁽⁴⁺⁵⁾	● ⁽⁴⁺⁵⁾				
		P : 975					● + 020552		●	●				
	Vertical latéral en gaine à câbles	P : 475		● + 020551	● + 020551	● + 020551	● + 020551							
		P : 725		● + 020552	● + 020552	● + 020552	● + 020552		●	●				
		P : 975		● + 020553	● + 020553	● + 020553	● + 020553		● ⁽¹⁾	● ⁽¹⁾				
	Vertical latéral en armoire derrière montant	P : 725		● + 020551			● + 020551							
		P : 975		● + 020552			● + 020552		●	●				
	Vertical en fond	L : 475		● + 020551	● + 020551	● + 020551	● + 020551							
		L : 725		● + 020552	● + 020552	● + 020552	● + 020552							
		L : 975		● + 020553	● + 020553	● + 020553	● + 020553							
	Horizontal en fond	L : 475		● ⁽³⁾ + 020551	● ⁽³⁾ + 020551	● ⁽³⁾ + 020551	● ⁽³⁾ + 020551		● ⁽³⁾ + 020551	● ⁽³⁾ + 020551			● ⁽³⁾ + 020551	
		L : 725		● ⁽³⁾ + 020552	● ⁽³⁾ + 020552	● ⁽³⁾ + 020552	● ⁽³⁾ + 020552		● ⁽³⁾ + 020552	● ⁽³⁾ + 020552			● ⁽³⁾ + 020552	
		L : 975		● ⁽³⁾ + 020553	● ⁽³⁾ + 020553	● ⁽³⁾ + 020553	● ⁽³⁾ + 020553		● ⁽³⁾ + 020553	● ⁽³⁾ + 020553			● ⁽³⁾ + 020553	

(1) Avec montant réf. 020520 en gaine à câbles (2) Profondeur 725 mm minimum (3) Supports fixes uniquement (4) En gaines à câbles complémentaires (5) Châssis partiel (6) Avec traverses réf. 020552 (7) Avec traverses réf. 020553