

Kits de raccordements VX³ optimisées jusqu'à 4000 A en armoires XL³ 4000

Kits de raccordements VX³ optimisées en armoire XL³ 4000



404360

404380

Réf.

Kits de raccordement DMX³-arrivées SCP

Barres pliées et percées pour le raccordement en amont des DMX³ sur les arrivées de canalisations électriques préfabriquées (sur demande)
Se montent en armoires XL³ 4000 profondeur 725 mm et 975 mm

404300	Pour arrivée SCP 1600 A-DMX ³ fixe
404301	Pour arrivée SCP 2000 A-DMX ³ fixe
404302	Pour arrivée SCP 2500 A-DMX ³ fixe
404303	Pour arrivée SCP 1600 A-DMX ³ débrochable
404304	Pour arrivée SCP 2000 A-DMX ³ débrochable
404305	Pour arrivée SCP 2500 A-DMX ³ débrochable

Kits de raccordement pour transfert

Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75 mm
Le jeu de barres peut être installé indifféremment en haut ou en bas

Pour DMX³ taille 2 - 2500 ou 3200 A

Se montent en armoires XL³ 4000 profondeur 725 mm et 975 mm

404360	Pour version fixe
404361	Pour inverseur version fixe
404362	Pour version débrochable
404363	Pour inverseur DMX ³ version débrochable

Pour DMX³ taille 1 - 1000 à 2500 A


Se montent en armoires XL³ 4000 profondeur 725 mm et 975 mm

404364	Pour version fixe - 2 barres/pôle 1600 à 2000 A
404365	Pour inverseur version fixe - 2 barres/pôle 1600 à 2000 A
404366	Pour version débrochable - 2 barres/pôle 1600 à 2000 A
404367	Pour inverseur DMX ³ version débrochable 2 barres/pôle 1600 à 2000 A
404368	Pour version fixe - 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A
404369	Pour inverseur version fixe - 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A
404370	Pour version débrochable - 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A
404371	Pour inverseur DMX ³ version débrochable 1 barre/pôle jusqu'à 1600 A


Pour DPX³ 1600 vertical

404380	Pour version fixe prises avant en XL ³ 4000 profondeur 475 mm
404381	Pour version fixe prises avant en XL ³ 4000 profondeur 725 mm
404382	Pour version débrochable prises avant en XL ³ 4000 profondeur 725 mm
404383	Pour version fixe prises arrière en XL ³ 4000 profondeur 725 mm
404384	Pour version débrochable prises arrière en XL ³ 4000 profondeur 725 mm

Raccordement aval DMX³ sur jeu de barres transfert



Raccordement inverseurs de sources DMX³ sur jeu de barres transfert



Raccordement DPX³ 1600 vertical sur jeu de barres transfert

Prises avant

Prises arrière

