



337581 + 338200

337582 + 338200

337583

337520

337868

Dimensions voir www.ecataleg.be

Enveloppes équipées de montants fonctionnels et livrées avec supports de fixation pour plastrons (accessoires de fixation pour plastrons, à commander séparément p. 282)

Portes et panneaux latéraux à commander séparément

Reçoivent les appareils de protection jusqu'à 630 A

Permettent la réalisation d'ensembles certifiés IEC 61439-2

IP 40 avec porte

IP 30 sans porte

Haut et bas amovibles et sécables

Peuvent recevoir les goulottes Lina 25 et des plaques passe-câbles Cabstop IP 55 (p. 283)

Réf.	Haut.		Larg.		Prof. (mm)
	totale (mm)	plastronnable (mm)	totale (mm)	utile (mm)	
Coffrets et armoires					
Largeur 16 modules					
Plastrons : RAL 9003					
Corps : RAL 7016					
337521	824	750	454	350	249
337531	974	900	454	350	249
337541	1124	1050	454	350	249
337551	1274	1200	454	350	249
337561	1424	1350	454	350	249
337571	1574	1500	454	350	249
337581	1724	1650	454	350	249
337591	1874	1800	454	350	249
337601	2024	1950	454	350	249
337611	2174	2100	454	350	249
337621	2324	2250	454	350	249
Largeur 24 modules					
337522	824	750	604	574	249
337532	974	900	604	574	249
337542	1124	1050	604	574	249
337552	1274	1200	604	574	249
337562	1424	1350	604	574	249
337572	1574	1500	604	574	249
337582	1724	1650	604	574	249
337592	1874	1800	604	574	249
337602	2024	1950	604	574	249
337612	2174	2100	604	574	249
337622	2324	2250	604	574	249
Largeur 36 modules					
337523	824	750	804	774	249
337533	974	900	804	774	249
337543	1124	1050	804	774	249
337553	1274	1200	804	774	249
337563	1424	1350	804	774	249
337573	1574	1500	804	774	249
337583	1724	1650	804	774	249
337593	1874	1800	804	774	249
337603	2024	1950	804	774	249
337613	2174	2100	804	774	249
337623	2324	2250	804	774	249

Réf.	Haut.	
	totale (mm)	plastronnable (mm)
Gaines à câbles internes		
Kits pour gaine à câbles interne		
Se montent à droite ou à gauche à l'intérieur des enveloppes XL ³ S 630		
337932	824	750
337933	974	900
337934	1124	1050
337935	1274	1200
337936	1424	1350
337937	1574	1500
337938	1724	1650
337939	1874	1800
337940	2024	1950
337941	2174	2100
337942	2324	2250

Réf.	Haut.		Larg. totale (mm)	Prof. (mm)
	totale (mm)	plastronnable (mm)		
Gaines à câbles externes				
Gaines latérales				
S'associent à droite ou à gauche des enveloppes à l'aide des kits de jumelage réf. 337949/50				
337520	824	750	324	249
337530	974	900	324	249
337540	1124	1050	324	249
337550	1274	1200	324	249
337560	1424	1350	324	249
337570	1574	1500	324	249
337580	1724	1650	324	249
337590	1874	1800	324	249
337600	2024	1950	324	249
337610	2174	2100	324	249
337620	2324	2250	324	249

Panneaux latéraux	
Jeu de 2 panneaux pour coffrets ou gaines à câbles haut. plastronnable (mm)	
337862	750
337863	900
337864	1050
337865	1200
337866	1350
337867	1500
337868	1650
337869	1800
337870	1950
337871	2100
337872	2250