

## Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 2 A à 125 A  
courbe D



## Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 16 kA

courant continu



Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Conformes à la norme IEC 60898-1

Pouvoir de coupure :

10000 - IEC 60898-1 - 400 V $\sim$

16 kA - IEC 60947-2 - 400 V $\sim$

32 kA - IEC 60947-2 - 230 V $\sim$  (2P/3P/4P)

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX<sup>3</sup> (p. 192 et 196)

Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.<sup>(1)</sup>

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Tension minimum : 12 V $\equiv$

Pouvoir de coupure :

16 kA - EN 60947-2 - 250 V $\equiv$

10 kA - EN 60947-2 - 440 V $\equiv$

6 kA - EN 60947-2 - 500 V $\equiv$

Reçoivent les auxiliaires (p. 196)

Magnétique réglé entre 5 et 7 In

Réf.	Disjoncteurs DX <sup>3</sup> 10000 - 16 kA - courbe D	
Courbe D	Unipolaires - 230/400V $\sim$ Intensité nominale (A)	Nbre de modules
409425	2	1
409428	6	1
409430	10	1
409432	16	1
409433	20	1
409434	25	1
409435	32	1
409436	40	1
409438	63	1
	Bipolaires - 230/400V $\sim$	
409444	2	2
409447	6	2
409449	10	2
409451	16	2
409452	20	2
409453	25	2
409454	32	2
409455	40	2
409457	63	2
409458 <sup>1</sup>	80	3
409459 <sup>1</sup>	100	3
409460 <sup>1</sup>	125	3
	Tripolaires - 400V $\sim$	
409497	10	3
409499	16	3
409500	20	3
409501	25	3
409502	32	3
409503	40	3
409505	63	3
409506 <sup>1</sup>	80	4,5
409507 <sup>1</sup>	100	4,5
409508 <sup>1</sup>	125	4,5
	Tétrapolaires - 400V $\sim$	
409531	10	4
409533	16	4
409534	20	4
409535	25	4
409536	32	4
409537	40	4
409539	63	4
409540 <sup>1</sup>	80	6
409541 <sup>1</sup>	100	6
409542 <sup>1</sup>	125	6

1 : Non peignable

Réf.	Disjoncteurs courant continu		
	Intensité nominale (A)	Nbre de pôles protégés	Nbre de modules
409559	0,5	2	2
409560	1	2	2
409561	1,6	2	2
409562	2	2	2
409563	3	2	2
409564	4	2	2
409565	6	2	2
409566	8	2	2
409567	10	2	2
409568	16	2	2
409569	20	2	2
409570	25	2	2
409571	32	2	2
409572	40	2	2
409573	50	2	2
409574	63	2	2

Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro<sup>3</sup> Tool sur [legrand.be](http://legrand.be)

Auxiliaires DX<sup>3</sup> p. 196

