

Choix des supports jeux de barres pour XL³ S 630 et XL³ S 4000

		In max. (A)	Barres cuivre plates					
			400	800	3000	4000		
Montage	Supports							
			339900	339901	339906	339920/21/22/23 (entraxes : 75 mm)	339929/30 (entraxes : 125 mm)	
XL³ S 630								
	Vertical en fond de gaine à câbles	L : 450 mm	339900 + 337980		339906 ¹⁾			
	Vertical en fond de coffret ou d'armoire	L : 16 modules						
		L : 24 modules		339901 + 337981				
		L : 36 modules		339901 + 337982				
	Principal horizontal en fond d'armoire	Gaine à câbles largeur : 350 mm	339900 + 337979 x 2 ⁽¹⁾		339906 ¹⁾ + 337979 x 2 ⁽¹⁾			
		L : 16 modules	339900 + 337980 x 2 ⁽¹⁾		339906 ¹⁾ + 337980 x 2 ⁽¹⁾			
		L : 24 modules	339900 + 337981 x 2 ⁽¹⁾		339906 ¹⁾ + 337981 x 2 ⁽¹⁾			
		L : 36 modules	339900 + 337982 x 2 ⁽¹⁾		339906 ¹⁾ + 337982 x 2 ⁽¹⁾			
XL³ S 4000								
	Principal horizontal en haut ou en bas d'armoire	P : 400				339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁵⁾		
		P : 600	Accès par l'avant ⁽²⁾				339921/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁵⁾	
			Accès par l'arrière ⁽³⁾				339921/23 + 339936/37/38/39 ou 339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾	339929/30
		P : 800	Accès par l'avant ⁽²⁾				339922/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁵⁾	
			Accès par l'arrière ⁽³⁾				339922/23 + 339936/37/38/39 ou 339921/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾	339929/30
			Horizontal transfert	P : 400				339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁷⁾
P : 600	Accès par l'avant ⁽²⁾						339921/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁷⁾	
	Accès par l'arrière ⁽³⁾						339921/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁷⁾ ou 339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾	339929/30
P : 800	Accès par l'avant ⁽²⁾						339922/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁷⁾	
	Accès par l'arrière ⁽³⁾						339922/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁷⁾ ou 339921/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁶⁾	339929/30
	Vertical latéral dans gaine à câbles			P : 400	339900 + 339734			339920/23 + 339936/37/38/39 ⁽⁴⁾
		P : 600	Accès par l'avant ⁽²⁾	339900 + 339735	339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39	
			Accès par l'arrière ⁽³⁾	339900 + 339735	339906 + 339735		339921/23 + 339936/37/38/39	
		P : 800	Accès par l'avant ⁽²⁾	339900 + 339736	339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39	
			Accès par l'arrière ⁽³⁾	339900 + 339736	339906 + 339736		339922/23 + 339936/37/38/39	

1 : uniquement si des supports fixes sont ajoutés entre les montants structurels des coffrets (en fonction du Ipk requis)

2 : le jeu de barres principal horizontal se situe à l'avant du coffret. Les jeux de barres verticaux sont donc accessibles par l'avant de l'armoire, derrière la face avant (principalement par les gaines à câbles).

3 : le jeu de barres principal horizontal se situe en fond d'ensemble. Les jeux de barres verticaux sont accessibles par l'arrière de l'armoire, en retirant les panneaux arrière.

4 : branchement possible uniquement avec un jeu de barres horizontal haut ou bas composé de barres aluminium en C ; 5 : châssis partiel