

Choix des jeux de barres pour XL³ S 630 et XL³ S 4000

Supports pour jeux de barres cuivre plates			≤ 400						≤ 800					
			339900 Jeu de barres vertical		339901 Jeu de barres horizontal		339901 Jeu de barres vertical		339906 Jeu de barres vertical		339906 Jeu de barres horizontal			
Réf.	Section (mm)	Nombre de barres par pôle	I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)			
			IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30		
037434	18 x 4	1	245	200	245	200	245	200	245	200	245	200		
037438	25 x 4	1	280	250	280	250	-	-	-	-	-	-		
037418	25 x 5	1	330	270	330	270	330	270	330	270	330	270		
037419	32 x 5	1	450	400	450	400	450	400	450	400	450	400		
037440	50 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
037441	63 x 5	1	-	-	-	-	-	-	800	700	720	630		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
037459	75 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
037443	80 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
037446	100 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	125 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	50 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	60 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	100 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	120 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Supports pour jeux de barres aluminium en C			≤ 630						≤ 1600	
			339902/03 Jeu de barres vertical		339902/03 Jeu de barres horizontal		339904/05 Jeu de barres vertical		339931/32/33 (entraxes : 75 mm) Jeu de barres vertical	
Réf.	Section (mm)	Nombre de barres par pôle	I (A)		I (A)		I (A)		I (A)	
			IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30
404430	187	1	320	250	320	250	320	250	-	-
404431	238	1	500	400	500	400	500	400	-	-
404432	323	1	700	630	700	630	700	630	-	-
037354	524	1	-	-	-	-	-	-	800	630
037355	549	1	-	-	-	-	-	-	1000	800
037356	586	1	-	-	-	-	-	-	1250	1000
037357	686	1	-	-	-	-	-	-	1450	1250
037358	824	1	-	-	-	-	-	-	1750	1600
037358 x 2	824 x 2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

1 : un support réf. 339920/21/22 et un support réf. 339923 en association

2 : un support réf. 339925/26 et un support réf. 339927 en association