


XL³ 4000

équipement pour montage des DPX³ 125/250 HP sur platine fixe



XL³ 4000

équipement pour montage DPX³ 630 et 1600 sur platine fixe



Réf. **Platines pour DPX³ 125 HP version fixe, prise avant**

	Fixation directe sur montants fonctionnels
021300	Appareil en position verticale Pour DPX ³ 125 HP
021301	Appareil en position horizontale Pour DPX ³ 125 HP

Plastrons métal pour DPX³ 125 HP version fixe

021302	Appareil en position verticale Pour DPX ³ 125 HP A vis imperdables
021303	Appareil en position horizontale Pour DPX ³ 125 HP A vis imperdables

Platines pour DPX³ 250 HP version fixe, prise avant

	Fixation directe sur montants fonctionnels
021304	Appareil en position verticale Pour DPX ³ 250 HP
021305	Pour DPX ³ 250 HP avec commande rotative ou commande motorisée
021308	Appareil en position horizontale Pour DPX ³ 250 HP

Platines pour DPX³ 250 HP version débrochable ou extractible, prise avant

	Fixation directe sur montants fonctionnels
021306	Appareils en position verticale Pour DPX ³ 250 HP
021307	Appareils en position horizontale Pour DPX ³ 250 HP

Plastrons métal pour DPX³ 250 HP version fixe ou extractible

021310	Appareil en position verticale Pour DPX ³ 250 HP A vis imperdables	
021313	Appareil en position horizontale Pour 1 DPX ³ 250 HP A vis imperdables	

Plastrons métal pour DPX³ 250 HP version débrochable

021311	Appareil en position verticale Pour DPX ³ 250 HP 1/4 tour	
021314	Appareil en position horizontale Pour 1 DPX ³ 250 HP 1/4 tour	

Réf. **Platines pour DPX³ version fixe, prise avant**

	Fixation directe sur montants fonctionnels	
24 modules	36 modules	Appareils en position verticale
020620 ¹	020670	Pour 1 à 3 DPX ³ 630 sans différentiel
020622 ¹		Pour 1 à 3 DPX ³ 630 avec différentiel
021100	021102	Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant
		Appareils en position horizontale
		Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser le joint réf. 020240 (p. 306)
020623		Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel
021100	021102	Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant

Plastrons métal - Appareils en position verticale

24 modules	36 modules	Pour 1 à 3 DPX³ 630 seuls 1/4 de tour A vis imperdables	
020820 ²	020970 ³		
020920 ³			
020822 ²	020972 ³	Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval 1/4 de tour A vis imperdables	
020922 ³			
021110 ²		Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables	
021111 ³	021112 ³		

Plastrons métal - Appareils en position horizontale

24 modules	36 modules	Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée 1/4 de tour A vis imperdables	
020823 ²	020921 ³		
020921 ³			
020923 ³		Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables	
24 modules	36 modules	Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables	
020834 ³	020984 ³		
020934 ³			

(1) Possibilité de monter 2 DPX³ 630 4P
(2) Permettent la préhension et le plombage
(3) Charnières réf. 020959 en option