

Supports isolants pour jeux de barres pour XL³ 400/800 et XL³ 4000



037310



037324


Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	1 barre par pôle
037315	<p>≤ 400 A</p> <p>Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm Prépositionnement des barres à l'entraxe des plages d'alimentation des répartiteurs Lexiclic Pour coffrets et armoires XL³ 400</p>
037310	<p>Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical en fond Se monte directement sur plaque pleine ou perforée</p>
037320	<p>≤ 800 A</p> <p>Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 et 63 x 5 mm en position inclinée</p>
037321	<p>≤ 1000 A</p> <p>Support pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 et 80 x 5 mm et barres en C section 155, 265 et 440 mm², en position décalée</p>
	1 ou 2 barres par pôle
037322	<p>Supports pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 et 100 x 5 mm, en position alignée</p>
037323	<p>Support fixe Support volant Se monte en complément du support fixe réf. 037322 pour respecter les écartements (tenue lcc)</p>
	1 à 4 barres par pôle
037324	<p>Supports pour 4 barres plates de 50 x 5 à 125 x 5 mm ou 3 barres de 50 x 10 à 120 x 10 mm, en position alignée</p>
037325	<p>Support fixe Support volant Se monte en complément du support fixe réf. 037324 pour respecter les écartements (tenue lcc)</p>
037312	<p>Support fixe</p>
037313	<p>Support volant Se monte en complément du supports fixes réf. 037312 pour respecter les écartements (en fonction de l'lpk)</p>
	Supports de fixation
	Traverses réglables
020551	Jeu de 2 traverses longueur 350 mm
020552	Jeu de 2 traverses longueur 600 mm
020553	Jeu de 2 traverses longueur 850 mm
	Traverses pour châssis partiels
020531	Jeu de 2 traverses longueur 350 mm
020532	Jeu de 2 traverses longueur 600 mm
	Prolongateur
037314	Permet de monter les supports jeux de barres réf. 037315 et les répartiteurs Lexiclic réf. 037316/17/18 dans les coffrets et armoires XL ³ 800 et 4000


Supports isolants pour jeux de barres coffrets et armoires XL³

■ Dimensions (mm)


Réf. 037315




Réf. 037310



Réf. 037320




Réf. 037321




Barres cuivre				
Barre C	50 x 5	63 x 5	75 x 5	80 x 5
A	207	217	230	242

Réf. 037322 (support fixe)




Réf. 037323 (support volant)




Barres cuivre					
	50 x 5	63 x 5	75 x 5	80 x 5	100 x 5
A	112	125	137	142	162
B	126	126	171	171	171

Réf. 037312/24 (support fixe)



Réf. 037313/25 (support volant)



Barres épaisseur 5 ou 10 mm							
Réf.		h75	h80	h100	h120	h125	h200
037312/24	A	151	156	176	196	201	276
	B	187,5	192,5	215,5	232,5	237,5	237,5
037313/25	A	151	156	176	196	201	276