

XL³ 4000

montage des DMX³ version fixe ou débrochable

XL³ 4000

plastrons et accessoires



020938



020844



020959




020051

Réf. Fixations des DMX³ / DMX³-I 1600

24 modules	36 modules	
020780	020781	Dispositifs pour version fixe Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600 Pour 1 ou 2 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600
020779		Dispositifs pour gaine à câbles Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600

Réf. Plastrons métal pour DMX³ / DMX³-I 1600

24 modules	36 modules	
021084	021086	Plastrons pour version fixe Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600
021085	021087	Plastrons pour version débrochable Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600
	021088	Plastrons pour version côte à côte Version fixe Pour 2 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600
	021089	Version débrochable Pour 2 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600
021080		Plastrons pour gaine à câbles Version fixe Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600
021081		Version débrochable Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 1600



Réf. Plastrons pleins pour gaine à câbles


021082	Hauteur 200 mm
021083	Hauteur 600 mm

Réf. Fixation des DMX³ / DMX³-I 2500/4000

24 modules	36 modules	
020751		Dispositifs pour version fixe Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Largeur 600 mm
	020752	Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Largeur 850 mm
020753		Dispositifs pour version débrochable Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P largeur 600 mm
	020754	Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Largeur 850 mm

Réf. Plastrons métal pour DMX³ / DMX³-I 2500/4000

24 modules	36 modules	
020938		Plastrons à charnière et serrure pour DMX ³ version fixe et débrochable
020939		Pour 1 DMX ³ 2500/4000 3P ou 1 DMX ³ 2500 - 50/65 kA 4P ou 1 DMX ³ -I 2500 3P/4P Largeur 600 mm
		Pour 1 DMX ³ 2500 - 100 kA 4P ou 1 DMX ³ 4000 4P ou 1 DMX ³ -I 4000 Largeur 600 mm
	020948	Pour 1 DMX ³ ou DMX ³ -I 2500/4000 3P/4P Largeur 850 mm



Réf. Plastrons pleins métal

24 modules		
	1/4 de tour	Permettent la préhension et le plombage
		Hauteur (mm)
020840	50	
020841	100	
020842	150	
020843	200	
020844	300	
020845	400	
020846	600	

A vis imperdables
Charnières réf. 020959 en option
Hauteur (mm)

24 modules	36 modules	
020940	020990	50
020941	020991	100
020942	020992	150
020943	020993	200
020944	020994	300
020945	020995	400
020946	020996	600

Réf. Accessoires pour plastrons

020959	Charnières Jeu de 2 charnières Se fixent sur les plastrons à vis
020051	Obturbateurs Pour plastron métallique ou isolant 24 modules, bandeau lisse, découpable
001665	18 modules séparables par module ou 1/2 module
020399	Porte-repère adhésif clipsable Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron

Réf. Accessoires pour portes

020299	Poignée de rechange pour armoires ≥ 1500 mm Poignée à barillet interchangeable (à commander séparément)
	Barillets Livrés avec 1 jeu de 2 clés
020291	Type 405
020292	Type 455
020293	Type 1242E
020294	Type 2433A
020296	Empreinte double barre