













Choix de la répartition VX³ optimisée

Répartition VX ³	I _{max} (A)	Montage		réf.	Plexo ³ XL ³ 125	XL ³ 160	XL ³ 400	XL ³ 800	XL ³ 4000	
Peigne vertical VX³ auto tétrapolaire  (p. 244)	63 A		latéral	Pour coffret 3 rangées : 405023 4 rangées : 405024 5 rangées : 405025 6 rangées : 405026	●	●				
	125 A		latéral	Pour coffret 4 rangées : 405034 5 rangées : 405035 6 rangées : 405036		●	●			
 Jeux de barres VX³ 	400 A (p. 248)		vertical en fond d'armoire	Fond isolant : 404436 Support : 404437 Support talon : 404438 Barre 250 A : 404430 Barre 400 A : 404431			●			
			vertical en gaine à câbles	Support : 404450 Support talon : 404451 Barre 250 A : 404430 Barre 400 A : 404431			●			
	800 A (p. 249)		vertical en fond d'armoire	Support : 404460 Support talon : 404461 Barre 800 A : 404433				●	●	
			vertical en gaine à câbles	Support : 404470 Support talon : 404471 Barre 800 A : 404433				●		
	1600 A (p. 250)	XL ³ 4000								
		<div>Barre 630 A : 037354 Barre 800 A : 037355 Barre 1000 A : 037356 Barre 1250 A : 037357 Barre 1600 A : 037358</div>		Position des barres	alignées		étagées			
				Entraxe des barres	75 mm	125 mm	75 mm	125 mm		
				Support fixe	037366/86	037368	037367	037369		
				Support volant	037350	037351	-	-		
			vertical en fond d'armoire	L : 475 mm	●					
				L : 725 mm	●	●				
				L : 975 mm	●	●				
			vertical latéral en armoire derrière montants	P : 475 mm						
				P : 725 mm	● ⁽¹⁾	●				
				P : 975 mm	● ⁽¹⁾	●				
			vertical en gaine à câbles	P : 475 mm	● ⁽¹⁾			●		
				P : 725 mm	● ⁽¹⁾	●	●	●		
				P : 975 mm	● ⁽¹⁾⁽²⁾	● ⁽²⁾	● ⁽²⁾	● ⁽²⁾		
			horizontal haut ou bas	P : 475 mm	● ⁽¹⁾					
				P : 725 mm	● ⁽¹⁾	●				
				P : 975 mm	● ⁽¹⁾	●				
			transfert horizontal	P : 475 mm						
				P : 725 mm	● ⁽¹⁾	●				
				P : 975 mm	● ⁽¹⁾	●				

(1) Seules ces configurations acceptent les kits de raccords VX³ optimisés (2) Avec montant réf. 020520/51

(1) Seules ces configurations acceptent les kits de raccords préfabriqués VX³ optimisé (2) Avec montant réf. 020520/51