


Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 800 A en armoires XL³ 800, 4000



Barres en C réf. 404433 + supports réf. 404460 + kit de raccordement réf. 404463


Caractéristiques techniques **ci-contre**

| Réf. | Jeux de barres aluminium 800 A - VX³ |
|--------|--|
| | Constitués de barres en aluminium cuivré étamé, profil en C, maintenues par des supports isolants |
| | Jeu de barres en fond d'armoire |
| | Se montent en armoire XL ³ 800 et XL ³ 4000 |
| 404460 | Support isolant pour barres en C 800 A |
| 404461 | Support talon isolant pour barres en C 800 A |
| 404462 | Jeu de profilés isolants pour la protection IP 2x des barres |
| | Jeu de barres en gaine à câbles |
| | Se montent en gaine à câbles externe XL ³ 800 |
| 404470 | Support isolant pour barres en C 800 A |
| 404471 | Support talon isolant pour barres en C 800 A |
| | Barres aluminium cuivré étamé en C |
| | Compatibilité électrolytique avec le cuivre garanti 800 A - hauteur 1600 mm |
| 404433 | |
| | Accessoires pour barres alu 800 A |
| 404489 | Borne de repiquage 250 A IP 2X |
| 404494 | Ecrou marteau longueur 27 mm |
| | Kits de raccordement préfabriqués |
| | Barres cuivre rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 800 A VX ³ |
| | Livrés avec visserie |
| | Pour l'alimentation d'un jeu de barres en fond d'armoire |
| 404463 | Par un DPX ³ 630 avec ou sans différentiel |
| 404464 | Par un DPX ³ 1600 |
| 404465 | Par un DPX-IS 630 |
| 404530 | Par un jeu de barres alu horizontal haut ou bas en armoire XL ³ 4000 profondeur 725 mm |
| 404531 | Par un jeu de barres cuivre 1600 A horizontal haut ou bas en armoire XL ³ 4000 profondeur 725 mm |
| | Pour l'alimentation d'un jeu de barres en gaine à câbles par un appareil en gaine à câbles |
| 404472 | Par un DPX ³ 630 avec ou sans différentiel |
| | Pour le raccordement d'un appareil horizontal en armoire sur jeu de barres en gaine à câbles |
| 404473 | Pour un DPX ³ 160 avec ou sans différentiel |
| 404474 | Pour un DPX ³ 250 avec ou sans différentiel |
| 404475 | Pour un DPX ³ 630 avec ou sans différentiel |
| 404476 | Pour un DPX ³ 1600 / DPX-IS 1600 |
| | Pour le raccordement d'un répartiteur de rangée 400 A HX³ sur un jeu de barres en gaine à câbles |
| 404486 | Pour un répartiteur de rangée réf. 404484 équipé du module d'alimentation réf. 404482 |
| | Pour le raccordement amont du disjoncteur principal |
| 404477 | Pour un DPX ³ 1600 monté horizontalement en armoire avec gaine à câbles interne pour arrivée des câbles |


Répartition HX³/VX³ optimisée en armoire XL³ 800

■ Possibilités de montage

Jeu de barres en fond d'armoire



Jeu de barres et appareil de tête en gaine à câbles externe



Jeu de barres en gaine à câbles externe et appareil de tête en armoire

