



337680 337882 337952 338200 338203

Réf.	Portes métal pour gaines à câbles XL <sup>3</sup> S 630
	Livrées avec poignée fixe Barillet à commander séparément 2 ou 3 points de condamnation (selon la hauteur de la porte) pour gaines à câbles haut. plastronnable (mm)
337640	750
337650	900
337660	1050
337670	1200
337680	1350
337690	1500
337700	1650
337710	1800
337720	1950
337730	2100
337740	2250

Réf.	Poignées de rechange pour portes
339711	Pour XL <sup>3</sup> S 630 hauteur plastronnable de 750 à 1200 mm
339712	Pour XL <sup>3</sup> S 630 hauteur plastronnable de 1350 à 2250 mm
339716	Poignée à barillet n°405 pour XL <sup>3</sup> S 630 hauteur plastronnable de 750 à 1200 mm Livrée avec 1 jeu de 2 clés
339717	Poignée à barillet n°405 pour XL <sup>3</sup> S 630 hauteur plastronnable de 1350 à 2250 mm Livrée avec 1 jeu de 2 clés

Réf.	Plastrons pour gaines à câbles
	<b>Pour gaines à câbles externes</b> pour gaines à câbles haut. plastronnable (mm)
337882	750
337884	900
337886	1050
337888	1200
337890	1350
337892	1500
337894	1650
337896	1800
337898	1950
337900	2100
337902	2250
	<b>Pour gaines à câbles internes</b>
337912	750
337913	900
337914	1050
337915	1200
337916	1350
337917	1500
337918	1650
337919	1800
337920	1950
337921	2100
337922	2250

Réf.	Fixation murale
337952	Jeu de 2 pattes pour fixation murale

Réf.	Montants fonctionnels pour gaines à câbles externes
	Permettent la fixation des équipements dans les gaines à câbles externes pour gaines à câbles haut. plastronnable (mm)
337986	750
337987	900
337988	1050
337989	1200
337990	1350
337991	1500
337992	1650
337993	1800
337994	1950
337995	2100
337996	2250

Réf.	Socles pour enveloppes XL <sup>3</sup> S 630 et 4000
	Hauteur 100 mm
338200	<b>Pièces d'angle pour socle</b> Jeu de 4 pièces d'angle
	<b>Habillage pour socle</b> Jeu de 2 plaques
338205	Pour enveloppes profondeur 249 mm
338201	Pour gaines à câbles externes largeur 324 mm
338202	Pour enveloppes largeur 424 mm
338203	Pour enveloppes largeur/profondeur 574 mm
338204	Pour enveloppes largeur/profondeur 774 mm

Réf.	Kits de jumelage
337950	Pour relier deux enveloppes entre elles Vis de jumelage pour enveloppes XL <sup>3</sup> S 630 et 4000 (poids ≤ 200 kg)
337949	Plaques de jumelage pour enveloppes XL <sup>3</sup> S 630 et 4000 (à utiliser pour obtenir un jumelage renforcé, poids > 200 kg))

Réf.	Joint pour IP 43
337951	Livré prêt à l'emploi pour enveloppes XL <sup>3</sup> S 630

Réf.	Kits de finition IP 30
	Jeu de 2 pièces de finition Prévoir 1 kit horizontal et 1 kit vertical par enveloppe
	<b>Kits de finition - montage vertical</b> Pour enveloppes hauteur plastronnable (mm)
337960	750
337961	900
337962	1050
337963	1200
337964	1350
337965	1500
337966	1650
337967	1800
337968	1950
337969	2100
337970	2250
	<b>Kits de finition - montage horizontal</b>
337972	Pour enveloppes 16 modules
337973	Pour enveloppes 24 modules
337974	Pour enveloppes 36 modules
337971	Pour gaines à câbles