



DES COFFRETS ET ARMOIRES À LA HAUTEUR

Boîtiers, coffrets ou armoires, des solutions pour chaque application industrielle.



Métal pour les ambiances industrielles.



Polyester pour les atmosphères corrosives.



Inox pour les besoins d'hygiène sévère.

- Du boîtier à l'armoire :
 - hauteurs de 150 mm à 2000 mm
 - largeurs de 150 mm à 1 600 mm
 - profondeurs de 80 mm à 800 mm.
- IP 55, IP 56 et IP 66.
- IK 07, IK 08 et IK 10.

| DIMENSIONS EXTERIEURES | | | | BOITIERS METAL ⁽¹⁾ | | EQUIPEMENTS | | |
|------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | RAL 7035 | Inox 304 L | Plaques pleines | Rails symétriques Prof. : 7,5 mm | Rails symétriques Prof. : 15 mm |
| Formes | H (mm) | L (mm) | P (mm) | | | | | |
| | 150 | 150 | 80 | 035600 | 035650 | 035660 | 036790 | |
| | 200 | 200 | 80 | 035603 | 035652 | 035662 | 036791 | |
| | 150 | 150 | 120 | | 035651 | 035660 | 036790 | |
| | 200 | 200 | 120 | 035604 | 035653 | 035662 | 036791 | |
| | 300 | 300 | 120 | 035608 | 035655 | 035665 | 036792 | |
| | 400 | 400 | 120 | 035612 | | 035668 | 036793 | |
| | 150 | 200 | 80 | 035602 | | 035661 | 036791 | |
| | 150 | 300 | 120 | 035605 | | 035663 | 036792 | |
| | 200 | 300 | 120 | 035607 | | 035664 | 036792 | |
| | 200 | 400 | 120 | 035610 | | 035666 | 036793 | |
| | 300 | 400 | 120 | 035611 | | 035667 | 036793 | |
| | 200 | 500 | 120 | 035614 | | 035669 | | 036794 |
| | 300 | 500 | 120 | 035615 | | 035670 | | 036794 |
| | 200 | 600 | 120 | 035617 | | 035671 | | 036795 |
| | 300 | 600 | 120 | 035618 | | 035672 | | 036795 |
| | 400 | 600 | 120 | 035619 | | 035673 | | 036795 |
| | 400 | 800 | 120 | 035622 | | 035675 | | 036796 |

1 : Produits associés : pattes de fixation murale 036407, charnières 035807, verrou 035808 (p. 337)

Boîtiers industriels plastique

| DIMENSIONS EXTERIEURES | | | | BOITIERS PLASTIQUE ⁽¹⁾ | | | | EQUIPEMENTS |
|------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| | | | | IP 55 - IK 07 Faibles profondeurs | | IP 66 - IK 08 Faibles profondeurs | IP 55 - IK 07 Fortes profondeurs | |
| Formes | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Couvercle opaque Gris RAL 7035 | Couvercle transparent Gris RAL 7035 | Couvercle opaque Gris T029 | Couvercle opaque Gris RAL 7035 | |
| | 130 | 130 | 74 | 035930 | 035931 | 035013 | | 035810 |
| | 130 | 75 | 74 | 035900 | 035901 | 035007 | | |
| | 155 | 110 | 74 | 035940 | 035941 | 035017 | | 035811 |
| | 180 | 140 | 86 | 035950 | 035951 | 035022 | | 035812 |
| | 220 | 170 | 86 | 035960 | 035961 | 035028 | | 035813 |
| | 270 | 170 | 86 | 035970 | 035971 | 035033 | | 035814 |
| | 310 | 240 | 124 | 035980 | 035981 | 035044 | | 035815 |
| | 360 | 270 | 124 | 035990 | 035991 | 035047 | | 035816 |
| | 220 | 170 | 140 | | | | 092122 ⁽²⁾ | 035090 |
| | 265 | 174 | 154 | | | | 035043 ⁽²⁾ | 035092 |
| | 359 | 265 | 154 | | | | 035058 ⁽²⁾ | 035094 |
| | 310 | 240 | 160 | | | | 035054 ⁽²⁾ 092284 ⁽³⁾ | 035093 |

1 : Livrés avec vis de fixation Ø4 mm
2 : Charnières, 2 verrous

3 : 4 verrous