

XL³ S 630

équipements pour montage des DPX³ 630 sur platine



338700

338720



338389


338480



338753



338770



338392



338484

Réf.	Platines de fixation pour DPX ³ 630 - montage horizontal
3P / 4P 338700 338701 338703 338704 338706 338707	Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
	Platines de fixation pour DPX³ 630 - montage vertical
3P / 4P 338720 338724 338727	Sans différentiel Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
4P diff. 338721 338725 338728	Avec différentiel Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
	Platines de fixation pour DPX³ 630 avec commande rotative - montage vertical
3P/4P 338386 338387 338388	Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
	Platines de fixation pour DPX³ 630 avec commande motorisée - montage vertical
3P/4P 338389 338390 338391	Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules
	Platines de fixation pour DPX³ 630 version inverseur de source - montage vertical
3P/4P 338480 338481	Inverseur de source sans commande motorisée Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules

Réf.	Plastrons pour DPX ³ 630 - montage horizontal	
3P / 4P 338750 338751 338753 338754 338756 338757	Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules	3P : 150 4P : 200
4P diff. 338758	Avec différentiel Pour tableau 36 modules	
	Plastrons pour DPX³ 630 - montage vertical	
3P / 4P 338770 338774 338777	Fixation des plastrons avec verrous, vis 1/4 de tour ou vis Sans différentiel Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules	
4P diff. 338771 338775 338778	Avec différentiel Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules	
	Plastrons pour DPX³ 630 avec commande rotative ou motorisée- montage vertical	
3P / 4P 338392 338393 338394	Fixation des plastrons avec verrous, vis 1/4 de tour ou vis Pour tableau 16 modules Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules	
	Plastrons pour DPX³ 630 version inverseur de source- montage vertical	
3P / 4P 338484 338485	Fixation des plastrons avec verrous, vis 1/4 de tour ou vis Sans commande motorisée Pour tableau 24 modules Pour tableau 36 modules	