

## Atlantic, Atlantic inox et Marina équipements et accessoires communs

## Atlantic, Atlantic inox en Marina éclairages et contact de porte



Coffret Atlantic métal équipé d'une pochette à plans réf. 036582



036384

036382

036381

048232



036313

### Réf. Accessoires

001690	<b>Support isolant</b> Enclipsage sur rail  pour écrans protège-bornes
001691	<b>Ecran protège-bornes</b> Largeur 45 mm, longueur 1 m pour enclipsage sur support réf. 001690


### Pochettes autocollantes pour plans

Réf.	Dim. extérieures		Dim. intérieures		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
036580	235	340	200	310	18
036581	165	260	130	230	18

**Ouvertes - RAL 7035**

**Fermée - RAL 7035**  
Rigide, plastique IP 50  
Dimensions intérieures : 324 x 120 x 18 mm

**Transparente**  
Plastique souple A4-305 x 220 mm



Réf.	Section (mm)	I admissible (A)	Trous taraudés		Long. (mm)
			Ø mm	Pas	
037388	12 x 2	110	M5	18	990
037389	12 x 4	160	M5	18	990

**Connecteurs pour barre 12 x 4 mm à trous taraudés**  
1 ou 2 conducteurs de 1,5 à 10 mm<sup>2</sup>  
(livrés avec vis Ø5 mm)



Réf.	Section (mm)	I admissible (A)	Long. (mm)
037349	12 x 4	180	991,5

**Barre cuivre non percée**

**Connecteurs pour barre réf. 037349**  
1,5 à 4 mm<sup>2</sup>  
6 à 16 mm<sup>2</sup>  
10 à 35 mm<sup>2</sup> (livrés avec vis M6 CHC 5 mm)



(1) : 1 conducteur de protection par connecteur

### Réf. Eclairages

036384	230 V - 50/60 Hz IP 20 - IK 06 RAL 7035 Contact de porte à commander séparément : - pour Atlantic et Marina réf. 036313 - pour Altis réf. 047628 Montage horizontal. Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice sur legrand.be) <b>Avec interrupteur</b> Technologie LED. Classe II Orientable 60° Fixation par vis avec pattes de fixation fournies (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) Précablé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Montage dans coffret largeur 400mm mini
048232	<b>Avec prise 2P + T</b> 11 W fluorescent. Classe I Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) Montage dans coffret largeur 500mm mini
036381	<b>Avec détecteur de présence</b> Spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min (fonctionne sans contact de porte) Technologie LED. Classe II Orientable 120° Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) ou magnétique sur coffrets métal Atlantic et armoires métal Altis Précablé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Montage dans coffret largeur 500 mm mini
036382	<b>Avec prise 2P + T et détecteur de présence</b> Spécialement conçu pour utilisation dans une armoire électrique, temps d'éclairage fixe minimum 6 min. (fonctionne sans contact de porte) Technologie LED. Classe I Orientable 120° Fixation par vis avec pattes de fixation réf. 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable) Précablé avec cordon d'alimentation longueur 2 m Montage dans coffret largeur 600 mm mini

036379	<b>Pattes de fixation pour éclairage</b> Jeu de 2 Permet la fixation des éclairages dans les coffrets Atlantic et Marina et dans les armoires Marina et Altis
--------	---

036313	<b>Contact de porte</b> 3 A - 1 contact NF - 1 contact NO Permet par exemple, dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation et l'alimentation de l'éclairage Livré avec pattes de fixation Pour Atlantic métal, Atlantic inox et Marina
--------	---