




Plaques passe-câbles pour armoires Altis™ métal



Exemple de plaque passe-câbles à balai installée dans une armoire Altis



Exemple de plaque Cabstop en situation

Caractéristiques techniques et schéma de disposition de plaques voir www.ecatalog.be
Tableaux de choix p. 356 à 361

Plaques pour ajour bas d'armoires Altis :
- passe-câbles (à balai d'étanchéité, à joint mousse, pour presse-étoupe et Cabstop)
- obturatrices, à commander séparément à partir de la profondeur 500 mm
Pour armoires largeur 1200 ou 1600, 2 ensembles largeur 600 ou 800 respectivement sont nécessaires
Livrées avec visserie et joint

Réf.	Plaques à balai d'étanchéité IP 43
	Composées de 2 plaques avec balai d'étanchéité Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
048150 ¹	400
048152 ¹	600
048154 ¹	800
048156 ¹	1000

Réf.	Plaques à joint mousse IP 43
	Composées de 2 plaques à joint mousse d'étanchéité 25 x 30 mm Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
048160 ¹	400
048162 ¹	600
048164 ¹	800
048166 ¹	1000

Réf.	Plaques pour presse-étoupes IP 55
	Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
048180 ¹	400
048181 ¹	600
048182 ¹	800
048183 ¹	1000

Réf.	Plaques Cabstop IP 55
	Plaques en polypropylène ignifugé RAL 7035 Entrées de câbles constituées d'une mâchoire serre-câbles assurant la tenue mécanique, et de zones élastomères assurant l'étanchéité Entrée Ø 5 à 14 équivalent PE ISO 16/20 et PE PG 9/11/13/16 Entrée Ø 14 à 24 équivalent PE ISO 25/32 et PE PG 21/22 Perforables directement avec le câble (sans outil) Epousent parfaitement le câble Remplacement du câble possible Livrées avec bouchons d'étanchéité permettant d'obturer une entrée percée tout en garantissant l'IP 55, et outils de débrayage du câble
	Pour armoires profondeur ≥ 400 mm
048170 ¹	400
048172 ¹	600
048174 ¹	800
048176 ¹	1000

Réf.	Pour armoires		Nbre de plaques composant l'ensemble
	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	
048157	400	500	1
048158	400	600	1
048159	400	800	2
048167	600	500	1
048168	600	600	1
048169	600	800	2
048177	800	500	1
048178	800	600	1
048179	800	800	2
048187	1000	500	1
048188	1000	600	1
048189	1000	800	2

(1) Plaque obturatrice à commander séparément à partir de profondeur 500 mm

Presse-étoupes plastique
et métal
Voir p. 426

