



Réf.	Supports pour jeux de barres	Réf.	Kits pour supports jeux de barres
339900	Pour jeux de barres cuivre ≤ 400 A Support isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm en position décalée		Permet la constitution de jeux de barres aluminium avec les supports réf. 339925/26/27 et de jeux de barres cuivre ou aluminium avec les supports réf. 339920/21/22/23
339901	Support isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm en position alignée Fixation possible sur les montants fonctionnels des armoires à l'aide des traverses réf. 337981/82 (à commander séparément) (p. 232)	339936	Pour barres cuivre plates Épaisseur de barre : 5 mm ; hauteur de barre : jusqu'à 63 mm
	Pour jeux de barres aluminium ≤ 630 A Compatible avec les barres aluminium en C Réf. 404430/31/32 (p. 235)	339937	Pour barres cuivre plates Épaisseur de barre : 5 mm ; hauteur de barre : de 75 à 125 mm
339902	Support isolant pour barres aluminium en position décalée	339938	Pour barres cuivre plates Épaisseur de barre : 10 mm ; hauteur de barre : jusqu'à 60 mm
339903	Support talon isolant pour barres aluminium en position décalée	339939	Pour barres cuivre plates Épaisseur de barre : 10 mm ; hauteur de barre : de 80 à 120 mm
339904	Support isolant pour barres aluminium en position alignée. Fixation possible sur les montants fonctionnels des armoires à l'aide des traverses réf. 337980/81/82 (à commander séparément) (p. 232)	339940	Pour barres aluminium en C (1600 A max.). Fournis avec accessoires pour transformer le support de jeu de barres en support talon
339905	Support talon isolant pour barres aluminium en position alignée. Fixation possible sur les montants fonctionnels des armoires à l'aide des traverses réf. 337980/81/82 (à commander séparément) (p. 232)	339924	Pour barres aluminium en C doubles (3200 A max.). Fournis avec accessoires pour transformer le support de jeu de barres en support talon
	Pour jeux de barres cuivre ≤ 800 A Support isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 et 63 x 5 mm en position inclinée		Traverses
	Pour jeux de barres aluminium ≤ 1600 A Compatible avec les barres aluminium en C Réf. 037354/55/56/57/58 (p. 235) en position décalée. Entraxe : 75 mm	339730	Pour gaines à câbles externes largeur : 350 mm
339931	Longueur : 300 mm (pour armoire profondeur 400 mm)	339731	Pour armoire 16 modules ou largeur : 450 mm
339932	Longueur : 500 mm (pour armoire profondeur 600 mm)	339734	Pour armoire profondeur : 400 mm
339933	Longueur : 700 mm (pour armoire profondeur 800 mm)	339735	Pour armoire 24 modules ou profondeur 600 mm
	Pour jeux de barres cuivre/aluminium ≤ 3200 A Compatible avec les barres aluminium en C Réf. 037354/55/56/57/58 (p. 232) - À équiper du kit pour supports de jeux de barres réf. 339924/36/37/38/39/40 en fonction des dimensions et du type de jeux de barres	339736	Pour armoire 36 modules ou profondeur 800 mm
339920	Pour jeux de barres cuivre/aluminium en position alignée. Entraxe : 75 mm Pour armoires profondeur/largeur : 400/450 mm		Connecteur pour jeu de barres alu 630 A
339921	Pour jeux de barres cuivre/aluminium en position alignée. Entraxe : 75 mm Pour armoires profondeur/largeur : 600 mm	037384	Connecteur pour jeu de barres aluminium
339922	Pour jeux de barres cuivre/aluminium en position alignée. Entraxe : 75 mm Pour armoires profondeur/largeur : 800 mm		Supports pour barreau de terre
339923	Support additionnel pour jeux de barres cuivre/aluminium. Entraxe : 75 mm. Se monte en complément des supports fixes réf. 339920/21/22 pour respecter les écartements (tenue Icc)	339721	Pour armoires XL ³ S 630 et 4000
339925	Pour jeux de barres aluminium en position alignée Entraxe : 125 mm Pour armoires profondeur/largeur : 600 mm		Raccordement des conducteurs de protection
339926	Pour jeux de barres aluminium en position alignée Entraxe : 125 mm Pour armoires profondeur/largeur : 800 mm	037301	Barreau laiton additionnel
339927	Support additionnel pour jeux de barres aluminium Entraxe : 125 mm. Se monte en complément des supports fixes réf. 339925/26 pour respecter les écartements (tenue Icc)	339757	Pour conducteur de protection. Se fixe sur les montants fonctionnels au moyen des cosse fournies
339929	Pour jeux de barres cuivre ≤ 4000 A Pour jeux de barres cuivre en position alignée Entraxe : 125 mm Pour armoires profondeur : 600/800 mm	339753	Pour armoire largeur 24 modules Pour armoire largeur 36 modules
339930	Support additionnel pour jeux de barres cuivre en position alignée. Entraxe : 125 mm. Se monte en complément des supports fixes réf. 339929 pour respecter les écartements (tenue Icc)		Conducteur de liaison équipotentielle
		001660	Longueur 350 mm. Section 6 mm ²
		339754	Obturbateurs blanc RAL 9003
			5 modules, sécables en module ou demi-module 24 modules, bandeau lisse découpable sur mesure
			Porte-repères adhésifs clipsables
		339755	24 modules
		339756	36 modules
			Supports de fixation pour goulotte Lina 25
		339758	Jeu de 2 supports Se fixe directement sur les montants fonctionnels
			Anneaux de levage
		020582	Jeu de 4 - Charge maximale de 340 kg par anneau