

Plaques de montage pour armoires Altis™ (suite)



Exemple de montage de 2 plaques pleines largeur totale en fond d'armoires assemblables



Prémarquage des plaques pleines et pleines largeur totale, et perçage pour levage



Exemple de plaque pleine largeur totale 047515 montée dans une armoire assemblable

 Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be
Visserie p. 373

Réf.	Plaques Lina 12,5	
	Acier galvanisé. Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage	
	Equerrage automatique :	
	- Ø 6,5 mm pour rivets isolants réf. 036644 (goulotte)	
	- Ø 3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745	
	Perçage pour levage	
	Charge admissible : 200 kg/m ²	
	Hauteur 1600 mm	
	Pour armoires Largeur (mm)	Poids (kg)
047525	800	24,1
047526	1000	30,6
047527	1200	36,7
	Hauteur 1800 mm	
047528	600	20,6
047529	800	27,3
047530	1000	34,3
047531	1200	41,4
047532	1600	59,3
	Hauteur 2000 mm	
047533	600	22,6
047534	800	30,7
047535	1000	38,3
047536	1200	45,9
047537	1600	66,2

Réf.	Plaques partielles Lina 12,5	
	Se montent directement sur le bâti ou sur montants profilés pour les armoires assemblables et à l'aide des montants profilés pour les armoires monoblocs	
	Acier galvanisé. Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage	
	Equerrage automatique :	
	- Ø 6,5 mm pour rivets isolants réf. 036644 (goulotte)	
	- Ø 3,3 mm pour équipement avec vis réf. 034745	
	Charge admissible : 150 kg/m ²	
	Hauteur 800 mm	
	Pour armoires Largeur (mm)	Poids (kg)
048140	800	6,9
048141	1000	9
048142	1200	10,8
	Hauteur 1000 mm	
048143	800	8,6
048144	1000	11,1
048145	1200	13,5

Réf.	Plaques partielles Lina 25	
	Se montent directement sur le bâti ou sur montants profilés pour les armoires assemblables et à l'aide des montants profilés pour les armoires monoblocs	
	Acier zingué	
	Charge admissible : 50 kg/m ²	
	Hauteur 800 mm	
	Pour armoires Largeur (mm)	Poids (kg)
047489	600	3,9
047490	800	5,1
047491	1000	6
047492	1200	7,2
047493	1600	9,4
	Hauteur 1000 mm	
047494	600	4,6
047495	800	5,8
047496	1000	7
047497	1200	8,6
047498	1600	11,5
	Hauteur 1200 mm	
047485	600	5,3
047486	800	6,9

Réf.	Plaques intermédiaires	
	Pour armoires assemblables uniquement	
	Permettent la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5	
	Avec perforations Lina 12,5	
	Acier galvanisé	
	Pour armoires Hauteur (mm)	
047649	1200	
047651	1600	
047652	1800	
047653	2000	

Autre visserie (p. 373)