

Osmoz étiquettes

auxiliaires de commande et de signalisation



024300 024301 024307 024330



024315 024316 024318 024319 024174

Réf.	Inserts
	A enclipser sur un cadre Peuvent être enclipsés après assemblage
	Sans texte
024300	○ Blanc - petit modèle
024301	● Rouge - petit modèle
024302	● Alu - petit modèle
024303	● Noir - petit modèle
024304	○ Transparent - petit modèle
024305	○ Blanc - modèle large
024306	● Rouge - modèle large
024307	● Alu - modèle large
024308	● Noir - modèle large
024309	○ Transparent - modèle large
	Avec texte
024330	● Alu - petit modèle
024332	"O I"
024343	"MANU - AUTO"
024344	"MANU - O - AUTO"
024351	"START"

Réf.	Cadres
	Livrés sans insert Dimensions (voir www.ecatalog.be)
024315	Rond - petit modèle
024316	Rond - modèle large
024318	Carré - petit modèle
024319	Rond - petit modèle pour double touches

Réf.	Étiquettes
	Cadres équipés d'un insert
024320	○ Blanc - petit modèle
024321	● Rouge - petit modèle
024322	● Alu - petit modèle
024323	● Noir - petit modèle
024324	○ Transparent - petit modèle
024325	○ Blanc - modèle large
024326	● Rouge - modèle large
024327	● Alu - modèle large
024328	● Noir - modèle large
024329	○ Transparent - modèle large

Réf.	Étiquettes pour arrêt d'urgence
024174	● Jaune
024176	Ø 60 «ARRET D'URGENCE»
024177	Ø 60 «EMERGENCY STOP»
024179	Ø 80 «ARRET D'URGENCE»
	Ø 80 «EMERGENCY STOP»

Osmoz accessoires

auxiliaires de commande et de signalisation



Réf.	Accessoires de protection et de montage
	Capuchons IP 67 Capuchon dépassant en silicone permettant d'obtenir l'IP 67 des appareils à impulsion et des "pousser-pousser"
024190	○ Transparent
024191	● Rouge
024192	● Vert
024193	● Noir
024196	○ ○ Transparent pour double touches affleurant/dépassant
	Collerette Jaune - de garde pour coup de poing Ø 40 "pousser-tourner" et "pousser-tirer" Anse de cadenas 6 mm Montage sur panneau uniquement
024181	
	Adaptateur pour appareillage de commande et de signalisation Osmoz Adaptateur pré-percé simple (Ø22,5 mm), à monter sur le support universel réf. 412950 Support pré-percé double (2 x Ø 22,5) 4 modules de 17,5 mm
412951	
024845	
	Autres Bague de réduction Ø 30/22 Capot cadennassable pour impulsion et "pousser-pousser" Bouchon obturateur - noir
024186	
024188	
024187	
	Outils Clé de serrage
024185	