



XL³ 4000

montage des DPX³ 1600 version fixe sur platines




021110



020934

XL³ 4000

montage des DPX³ 1600 versions débroschables et inverseurs de sources sur platines réglables



021115





021234



Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf.		Fixation des appareils version fixe
24 modules	36 modules	Platines réglables - Appareils en position verticale Pour 1 DPX ³ 1600 prises avant Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises arrière Platine fixe - Appareils en position horizontale ou verticale Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant Platine réglable - Appareils en position horizontale Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative Pour 1 DPX ³ 1600 prises arrière
021104	021103	
021106	021103	
021100 ³	021102	
020736		

Réf.		Plastrons métal pour appareils en position verticale
24 modules	36 modules	Pour DPX³ 1600 seul 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 avec commande rotative ou motorisée A vis imperdables Pour 1 DPX-IS 1600 vertical A vis imperdables
021110 ¹	021112 ²	
021111 ²	021112 ²	
24 modules		
021114 ²		
021113		



Réf.		Plastrons métal pour appareils en position horizontale
24 modules	36 modules	Pour DPX³ 1600 seul 1/4 de tour A vis imperdables Pour 1 DPX³ 1600 A vis imperdables pour prises arrière avec commande motorisée ou rotative et prises avant avec commande rotative A vis imperdables pour prises avant avec commande motorisée Pour 1 DPX-IS 1600 A vis imperdables
020834 ¹	020984 ²	
020934 ²	020984 ²	
24 modules		
020935 ²		
020936 ²		
020836		



(1) Permettent la préhension et le plombage
 (2) Charnières réf. 020959 en option
 (3) Montage du DPX-IS uniquement à la verticale

Réf.		Fixation des DPX version débroschable, prises avant ou arrière
24 modules		Appareils en position verticale Platines réglables Pour 1 DPX ³ 1600 Appareils en position horizontale Platines réglables Pour 1 DPX ³ 1600 prises arrière
021105		
020735		

Plastrons métal pour version débroschable

24 modules		Appareils en position verticale Pour 1 DPX ³ 1600	
021115			
021116		Pour 1 DPX ³ 1600 avec commande motorisée ou rotative	
021234		Appareils en position horizontale Pour 1 DPX ³ 1600	
021235		Pour 1 DPX ³ 1600 avec commande motorisée ou rotative	

Fixation des DPX version inverseur de sources

24 modules		Appareils en position horizontale Pour 2 DPX ³ 1600 fixes Pour 2 DPX ³ 1600 débroschables
020686		
020687		

Plastrons métal pour inverseurs de sources

24 modules		Pour DPX version fixe A vis imperdables Pour 2 DPX ³ 1600 Pour 2 DPX ³ 1600 avec commande motorisée	
020986 ¹			
020987 ¹			

(1) Charnières réf. 020959 en option