

Système de repérage CAB 3™

accessoires



Réf.	Accessoires CAB 3										
	Porte-repères Pour câbles de section 10 à 70 mm ² Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5 à 1,5 mm ² ou 1,5 à 2,5 mm ² Couleur noire, section (mm ²)										
038490	10 à 16										
038491	25 à 35										
038492	50 à 70										
	Support de repères Clipsable sur blocs de jonction Viking 3 à vis Capacité (repères chiffres, lettres ou signes) : 7 repères de 0,15 à 0,5 mm ² 6 repères de 0,5 à 1,5 mm ²										
038392											
	Chargeurs transparents Permettent la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteur (sauf réf. 038150 à 038165)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour repères (mm²)</th> <th>Marquage couleur des chargeurs pour identification de la section</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,15 à 0,5</td> <td>vert</td> </tr> <tr> <td>0,5 à 1,5</td> <td>rouge</td> </tr> <tr> <td>1,5 à 2,5</td> <td>bleu</td> </tr> <tr> <td>4 à 6</td> <td>jaune</td> </tr> </tbody> </table>	Pour repères (mm ²)	Marquage couleur des chargeurs pour identification de la section	0,15 à 0,5	vert	0,5 à 1,5	rouge	1,5 à 2,5	bleu	4 à 6	jaune
Pour repères (mm ²)	Marquage couleur des chargeurs pour identification de la section										
0,15 à 0,5	vert										
0,5 à 1,5	rouge										
1,5 à 2,5	bleu										
4 à 6	jaune										
038394											
038395											
038396											
038397											
	Lots de repères (chiffres)										
038201	0,15 à 0,5 mm ² : 2500 repères + 10 chargeurs (250 chiffres de 0 à 9)										
038202	0,5 à 1,5 mm ² : 3000 repères + 10 chargeurs (300 chiffres de 0 à 9)										
038203	1,5 à 2,5 mm ² : 3000 repères + 10 chargeurs (300 chiffres de 0 à 9)										
038204	4 à 6 mm ² : 2000 repères + 10 chargeurs (200 chiffres de 0 à 9)										
	Distributeur de repérage Constitué de 4 plateaux superposés permettant une double utilisation : • Distribution par réglette de repères pour mise en oeuvre sur le poste de travail • Stockage de proximité de boîtes de repères hauteur 450, profondeur 300, largeur 255 mm Possibilité de fixation murale et d'association de plusieurs distributeurs Livré vide										
038208											
	Mallette d'intervention sur site Avec plateau amovible pour recevoir les chargeurs et les repères CAB 3, embouts Starfix... Métallique, cadennassable Livrée vide										
038200											

Système de repérage CAB 3™

pour filerie et blocs de jonction Viking 3

■ Dimensions

Repères
Polyamide 6/6

Dimensions (mm)	Section du conducteur à repérer (mm ²)			
	0,15 à 0,5	0,5 à 1,5	1,5 à 2,5	4 à 6
A	5	5	5,6	8
B	5,05	6,4	7,6	9,6
C	3,7	4,3	4,9	7,1
D	2,3	3	3	3
∅ mini/maxi	0,8/2,2	2,2/3	2,8/3,8	4,3/5,3


Réf. 038150 à 038155 et 038160 à 038165 : pas de picots latéraux de pré-composition. D = 6 mm

Porte-repères


Dim. (mm)	Section du câble à repérer (mm ²)		
	10 à 16	25 à 35	50 à 70
B	18	24,3	27,2
C	8,9	12,2	17,2
D	7	7	10

Réf. 038490 Réf. 038491 Réf. 038492

Support de repères réf. 038392



■ Dimensions de la mallette réf. 038200



■ Exemples de repérage CAB 3

Sur câble avec porte-repère 038491



Sur câble avec porte-repère 038492



Sur blocs de jonction avec porte-repère 038392



Sur blocs de jonction de puissance

