



Boîtiers industriels plastique



Boîtiers industriels plastique Accessoires



Faces lisses

Liberté de fixation :

- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø 4 mm (livrées)
- par pattes de fixation murale

Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine
Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

| Réf. | | Faibles profondeurs | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| IP 55 - IK 07 | | | | |
| Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés) | | | | |
| Fixation des borniers IP 2X en partie haute (sauf boîtiers 130 x 75 x 74 mm) | | | | |
| Couvercles imperdables par liens sauf dim. 310 x 240 mm et 360 x 270 mm | | | | |
| Gris RAL 7035 | | | | |
| Couvercle opaque | Couvercle transparent | Dimensions intérieures | | |
| | | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) |
| 035900 | 035901 | 130 | 75 | 74 |
| 035930 | 035931 | 130 | 130 | 74 |
| 035940 | 035941 | 155 | 110 | 74 |
| 035950 | 035951 | 180 | 140 | 86 |
| 035960 | 035961 | 220 | 170 | 86 |
| 035970 | 035971 | 270 | 170 | 86 |
| 035980 | 035981 | 310 | 240 | 124 |
| 035990 | 035991 | 360 | 270 | 124 |
| IP 66 - IK 08 | | | | |
| Gris T029 | | | | |
| Couvercle opaque | Dimensions intérieures | | | |
| | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | |
| 035007 | 130 | 75 | 74 | |
| 035013 | 130 | 130 | 74 | |
| 035017 | 155 | 110 | 74 | |
| 035022 | 180 | 140 | 86 | |
| 035028 | 220 | 170 | 86 | |
| 035033 | 270 | 170 | 86 | |
| 035044 | 310 | 240 | 124 | |
| 035047 | 360 | 270 | 124 | |

| Réf. | | Fortes profondeurs | | |
|----------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Gris RAL 7035 | | | | |
| IP 55 - IK 07 | | | | |
| Couvercle opaque | Dimensions | | | |
| | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Charnières |
| 092122 | 220 | 170 | 140 | sans |
| IP 55 - IK 08 | | | | |
| 035043 | 265 | 174 | 154 | avec |
| 035058 | 359 | 265 | 154 | avec |
| 035054 | 310 | 240 | 160 | avec |
| 092284 | 310 | 240 | 160 | sans |

| Réf. | | Accessoires pour boîtiers faibles profondeurs | |
|----------------------------------|--|---|--|
| Charnières | | | |
| RAL 7016 | | | |
| 035800 | Jeu de 2 | Pour boîtiers IP 55 de 130 x 130 à 270 x 170 mm et boîtiers IP 66 de 130 x 130 à 220 x 170 mm | |
| 035801 | Jeu de 2 | Pour boîtiers de 310 x 240 mm à 360 x 270 mm | |
| Plaques de montage métal | | | |
| Acier galvanisé épaisseur 15/10e | | | |
| Pour boîtiers | | | |
| 035810 | 130 x 130 mm | | |
| 035811 | 155 x 110 mm | | |
| 035812 | 180 x 140 mm | | |
| 035813 | 220 x 170 mm | | |
| 035814 | 270 x 170 mm | | |
| 035815 | 310 x 240 mm | | |
| 035816 | 360 x 270 mm | | |
| Pattes de fixation murale | | | |
| 035802 | Jeu de 4 pattes de fixation pour boîtiers à partir de largeur 110 mm et boîtes Plexo | Livrées avec visserie | |

| Réf. | | Accessoires pour boîtiers fortes profondeurs | |
|----------------------------------|--------------|--|--|
| Plaques de montage métal | | | |
| Acier galvanisé épaisseur 15/10e | | | |
| Pour boîtiers | | | |
| 035090 | 220 x 170 mm | | |
| 035092 | 265 x 174 mm | | |
| 035093 | 310 x 240 mm | | |
| 035094 | 359 x 265 mm | | |

| Réf. | | Accessoires de câblage | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Embouts passe-câbles | | | |
| 091903 | Pour câbles Ø 5 à 18 mm | | |
| 091904 | Pour câbles Ø 6 à 20 mm | | |
| 091905 | Pour câbles Ø 6 à 22 mm | | |
| 091906 | Pour câbles Ø 6 à 28 mm | | |
| 091907 | Pour câbles Ø 25 à 38 mm | | |