

Armoires de distribution Altis™



Armoire réf. 047253 x 2 + gaine à câble 047251



Armoire réf. 047253 sans plastron XL³, cadre plastron réf. 047482 et montants réf. 047480

Tableau de choix des supports jeux de barres p. 238

IP 55 selon norme IEC EN 60529. IK 10 selon norme IEC EN 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K
 Revêtement polyester texturé (épaisseur 80 µm). Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Porte réversible
 Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre. Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)
 Panneau arrière démontable. Anneaux et cornières de levage à commander séparément

Réf.	Armoires Altis pour distribution			
	Armoires profondeur 1000 mm : nous consulter			
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Gaine à câbles externe associée (larg. 400 mm)
047210	2000	800	400	047208
047230	2000	800	500	047228
047253	2000	800	600	047251
047282	2000	800	800	047280


Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035		
Livrés avec vis imperdables		
Pour armoires assemblables dimensions		
	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
047263	2000	400
047267	2000	500
047272	2000	600
047275	2000	800

Équipements	
Montants fonctionnels Altis	
Permettent la fixation des équipements de montage XL ³ 4000 (platines, rails, ...)	
Jeu de 2 montants	
047480	Jeu de 2 montants réduits pour armoires profondeur 400 et 500 mm. Montage des DPX version fixe avec prise avant uniquement
047481	Jeu de 2 montants réduits pour armoires profondeur 400 et 500 mm. Montage des DPX version fixe avec prise avant uniquement
Cadre support plastrons	
Pour plastrons 24 modules	
047482	Fixe pour armoires largeur 800 mm Hauteur plastronnable 1900 mm. RAL 7035

Supports isolants pour jeux de barres	
1 barre par pôle universel ≤ 280 A	
037398	Support unipolaire pour barres cuivre plates 12 x 2 ou 14 x 4 mm
037437	Support unipolaire pour barres cuivre plates 15 x 4, 18 x 4 ou 25 x 4 mm
037396	Jeu de 2 supports tétrapolaires pour barres cuivre plates 12 x 2 ou 12 x 4 mm
037432	Jeu de 2 supports tétrapolaires pour barres cuivre plates 15 x 4 ou 18 x 4 mm
037436	Jeu de 2 supports tétrapolaires pour barres cuivre plates 25 x 4 mm
1 barre par pôle universel ≤ 400 A	
037310	Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical en fond
Se monte directement sur plaque pleine ou perforée	



Supports isolants pour jeux de barres (suite)	
1 barre par pôle Altis ≤ 800 A	
Se monte dans Altis avec ou sans cadre support plastrons, voir tableau de choix (page ci-contre)	
037390	Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5, 63 x 5 mm, en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical latéral ou en fond d'armoire
1 barre par pôle Altis ≤ 1000 A	
Se monte dans Altis avec ou sans cadre support plastrons, voir tableau de choix (page ci-contre)	
037391	Support pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5 mm et barres en C section 155, 265 et 440 mm ² , en position décalée pour réalisation d'un jeu de barres vertical latéral
037392	1 ou 2 barres par pôle Altis ≤ 1600 A Support pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5, 80 x 5, 100 x 5 mm en position alignée pour réaliser un jeu de barres principal horizontal, vertical latéral ou en fond d'armoire
037393	1 ou 4 barres par pôle Altis ≤ 4000 A Support pour 4 barres plates de 50 x 5 à 125 x 5 mm ou 3 barres de 50 x 10 à 120 x 10 mm en position alignée



Supports de fixation	
047315	Traverse pour Altis largeur/profondeur 600
047316	Traverse pour Altis largeur/profondeur 800
047317	Traverse pour Altis largeur/profondeur 1000

Equipements communs
 XL³ 4000 / Altis
Voir p. 319 à 327

