

Osmoz : voyants auxiliaires de commande et de signalisation

Osmoz boîtes à boutons à équiper auxiliaires de commande et de signalisation



024600



024601



024162



024164



024201



024202



024203



024241



024142



024272

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataleg.be

Ne se montent pas dans les boîtes ci-contre

Réf.	Voyants monoblocs
	Ne nécessitent pas l'usage d'un bloc
	Avec Led intégrée - IP 69
024600	○ Blanc 24 V~/=
024601	● Rouge 24 V~/=
024602	● Vert 24 V~/=
024603	● Bleu 24 V~/=
024604	● Jaune 24 V~/=
024605	○ Blanc 130 V~
024606	● Rouge 130 V~
024607	● Vert 130 V~
024608	● Bleu 130 V~
024609	● Jaune 130 V~
024610	○ Blanc 230 V~
024611	● Rouge 230 V~
024612	● Vert 230 V~
024613	● Bleu 230 V~
024614	● Jaune 230 V~

Réf.	Voyants - IP 69
024160	○ Blanc
024161	● Rouge
024162	● Vert
024163	● Bleu
024164	● Jaune

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataleg.be

Boîtes à boutons vides à équiper de :
- têtes lumineuses ou non lumineuses (p. 386 à 388)
- blocs spécifiques aux boîtes à boutons (ci-dessous)
IP 66 - IK 07

Réf.	Boîtes à boutons vides
	Possibilité de monter 3 blocs par trou
024200	1 trou - gris
024201	1 trou - couvercle jaune
024202	2 trous - gris
024203	3 trous - gris
024204	4 trous - gris
024205	5 trous - gris

Réf.	Blocs pour boîtes à boutons
	Blocs lumineux Leds
	Fixation directe sur socle de boîte à boutons
	Raccordement à vis
024250	○ Blanc 12 - 24 V~/=
024251	● Rouge 12 - 24 V~/=
024252	● Vert 12 - 24 V~/=
024253	● Bleu 12 - 24 V~/=
024254	● Jaune 12 - 24 V~/=
024260	○ Blanc 130 V~
024261	● Rouge 130 V~
024262	● Vert 130 V~
024263	● Bleu 130 V~
024264	● Jaune 130 V~
024270	○ Blanc 230 V~
024271	● Rouge 230 V~
024272	● Vert 230 V~
024273	● Bleu 230 V~
024274	● Jaune 230 V~

Têtes non lumineuses
Voir p. 386

Têtes lumineuses
Voir p. 388

