

BLOCS DE JONCTION				ISOLEMENT		LIAISONS EQUIPOTENTIELLES			PROTECTION		MESURE	PRODUITS ASSOCIES			
Section nominale (mm ²)	Pas (mm)	Couleur	Réf.	Cloison terminale	Cloison de séparation et d'isolement	Peigne frontal insertion automatique			Peigne 12 blocs, latéral	Barreau 12 blocs, frontal	Ecran unipolaire	Ecran à couper	Alvéole	<p>Butées de blocage (p. 408)</p>	
						2 blocs rouge	10 blocs, rouge	10 blocs, bleu							
2,5	5	●	037160	037550 ⁽²⁾	037560	037502	037501 ●	037500 ●			037565	037568	037527 ⁽⁷⁾	<p>Butées de blocage (p. 408)</p>	
		●	037100												
		●	037120												
		●	037130												
4	6	●	037161	037550 ⁽²⁾	037560	037505	037504 ●	037503 ●			037565	037568	037527 ⁽⁷⁾	<p>Peigne frontal bleu insertion automatique (p. 408)</p>	
		●	037101												
		●	037121												
		●	037131												
6	8	●	037162	037550 ⁽²⁾	037560	037507/08 ⁽⁶⁾					037566	037568	037527	<p>Peigne frontal bleu insertion automatique (p. 408)</p>	
		●	037102												
10	10	●	037163	037550 ⁽²⁾	037560						037540	037566	037568	037575	<p>Préhenseur mini-préhenseur (p. 408)</p>
		●	037103												
16	12	●	037164	037551	037561						037542	037567	037569	037576	<p>Préhenseur mini-préhenseur (p. 408)</p>
		●	037104												
		●	037198												
35	15	●	037165	037551	037561						037544	037567	037569	037576	<p>Préhenseur mini-préhenseur (p. 408)</p>
		●	037105												
		●	037199												
70	22	●	037166	intégrée											
4	6	●	037169	037552	037562	037505	037504 ●	037503 ●					037527 ⁽⁷⁾	<p>Tiges de solidarisation pour blocs sectionnables (p. 409)</p>	
		●	037109												
2,5	5	●	037167	037553	037563	037502	037501 ●	037500 ●					037527 ⁽³⁾⁽⁷⁾	<p>Tiges de solidarisation pour blocs sectionnables (p. 409)</p>	
		●	037107												
4	6	●	037168	037553	037563	037505	037504 ●	037503 ●					037527 ⁽³⁾⁽⁷⁾	<p>Tiges de solidarisation pour blocs sectionnables (p. 409)</p>	
		●	037108												
2,5	5	●	037151	037554	037554	037502 ⁽³⁾	037501 ● ⁽³⁾	037500 ● ⁽³⁾	037546 ● ⁽⁵⁾	037547 ● ⁽⁵⁾			037527 ⁽³⁾⁽⁷⁾	<p>Tiges de solidarisation pour blocs sectionnables (p. 409)</p>	
		●	037170 ⁽⁸⁾												
4	6	●	037171 ⁽⁸⁾	037550 ⁽²⁾										<p>Témoin de fusion (p. 409)</p>	
		●	037172 ⁽⁸⁾												
10	10	●	037173 ⁽⁸⁾	037551										<p>Témoin de fusion (p. 409)</p>	
		●	037174												
35	15	●	037175	037551										<p>Témoin de fusion (p. 409)</p>	
		●	037176												
4	6	●	037179	037552											
2,5	6	●	037180	037555	037562	037505	037504 ●	037503 ●					037527 ⁽⁷⁾	<p>Blindage (p. 409)</p>	
		●	037181												
		●	037181 + 037524/25 ⁽¹⁾												
		●	037182												
		●	037183												
		●	037184												
		●	037185												
●	037186														
10	12	●	037187	037556											
2,5	5	●	037153	037555		037502	037501 ●	037500 ●					037527 ⁽⁷⁾	<p>Blindage (p. 409)</p>	
		●	037154												
4	6	●	037155	037553	037563	037505	037504 ●	037503 ●					037527 ⁽³⁾⁽⁷⁾	<p>Blindage (p. 409)</p>	
		●	037156												
2,5	5	●	037151	037554	037554	037502 ⁽³⁾	037501 ● ⁽³⁾	037500 ● ⁽³⁾	037546 ● ⁽⁵⁾	037547 ● ⁽⁵⁾			037527 ⁽³⁾⁽⁷⁾	<p>Blindage (p. 409)</p>	
		●	037152												
4	8	●	037192	037557									037577		

(7) Mesure permanente : montage de 2 alvéoles côte à côte impossible
(8) Produits non disponibles à la vente en Allemagne