


Système de repérage CAB 3™ pour filerie et blocs de jonction Viking 3



Repères sur fil parfaitement alignés grâce aux picots latéraux



038212



Bornes Viking 3 équipées de repères et supports de repères CAB 3

Repères⁽¹⁾ pour filerie 0,15 à 0,5 mm² et 0,5 à 1,5 mm² et blocs de jonction

Réf.	Réf.	Code couleur international	Image
0,15 à 0,5 ²	0,5 à 1,5 ²		
038100	038210	0 Noir	
038101	038211	1 Brun	
038102	038212	2 Rouge	
038103	038213	3 Orange	
038104	038214	4 Jaune	
038105	038215	5 Vert	
038106	038216	6 Bleu	
038107	038217	7 Violet	
038108	038218	8 Gris	
038109	038219	9 Blanc	
038110	038300	A	
038111	038301	B	
038112	038302	C	
038113	038303	D	
038114	038304	E	
038115	038305	F	
038116	038306	G	
038117	038307	H	
038118	038308	I	
038119	038309	J	
038120	038310	K	
038121	038311	L	
038122	038312	M	
038123	038313	N	
038124	038314	O	
038125	038315	P	
038126	038316	Q	
038127	038317	R	
038128	038318	S	
038129	038319	T	
038130	038320	U	
038131	038321	V	
038132	038322	W	
038133	038323	X	
038134	038324	Y	
038135	038325	Z	
038140	038270	/	
038141	038271	•	
038142	038272	+	
038143	038273	-	
038144	038274	~	
038145	038275	=	
038146	038276	⊥	

Repères⁽¹⁾ pour filerie 1,5 à 2,5 mm² et 4 à 6 mm²

Réf.	Réf.	Code couleur international	Image
1,5 à 2,5 ²	4 à 6 ²		
038220	038230	0 Noir	
038221	038231	1 Brun	
038222	038232	2 Rouge	
038223	038233	3 Orange	
038224	038234	4 Jaune	
038225	038235	5 Vert	
038226	038236	6 Bleu	
038227	038237	7 Violet	
038228	038238	8 Gris	
038229	038239	9 Blanc	
038330	038360	A	
038331	038361	B	
038332	038362	C	
038333	038363	D	
038334	038364	E	
038335	038365	F	
038336	038366	G	
038337	038367	H	
038338	038368	I	
038339	038369	J	
038340	038370	K	
038341	038371	L	
038342	038372	M	
038343	038373	N	
038344	038374	O	
038345	038375	P	
038346	038376	Q	
038347	038377	R	
038348	038378	S	
038349	038379	T	
038350	038380	U	
038351	038381	V	
038352	038382	W	
038353	038383	X	
038354	038384	Y	
038355	038385	Z	
038280	038290	/	
038281	038291	•	
038282	038292	+	
038283	038293	-	
038284	038294	~	
038285	038295	=	
038286	038296	⊥	

Signes conventionnels : noirs sur fond jaune

(1) Jusqu'à 0,5 mm² : réglettes de 25 repères
De 0,5 mm² à 2,5 mm² : réglettes de 30 repères
Après 2,5 mm² : réglettes de 20 repères