


## Système de repérage CAB 3™ pour filerie et blocs de jonction Viking 3 (suite)



Permettent le repérage de fils ou blocs de jonction Viking 3  
Réglettes de 20 repères  
Ne s'utilisent pas avec les chargeurs transparents


Réf.	Repères pour filerie 0,5 à 1,5 mm <sup>2</sup> et blocs de jonction
0,5 à 1,5 <sup>2</sup>	<b>Nombres :</b> noirs sur fond blanc
038150	01 à 20
038151	21 à 40
038152	41 à 60
038153	61 à 80
038154	81 à 100
038155	Vierge



Réf.	Repères pour filerie 1,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
1,5 à 2,5 <sup>2</sup>	<b>Nombres :</b> noirs sur fond blanc
038160	01 à 20
038161	21 à 40
038162	41 à 60
038163	61 à 80
038164	81 à 100
038165	Vierge



## Plaques repères pour blocs de jonction Viking 3



Réf.	Repères vierges
039500	Présentés par plaques de 100 repères prédécoupés
039501	Marquage manuel
039502	Pour blocs pas de 5 mm
	Pour blocs pas de 6 mm
	Pour blocs pas de 8 mm

### Lecture repère installé

horizontale	verticale	Chiffres
039505	039555	<b>Pas de 5 (mm)</b>
039506	039556	De 1 à 10 (10 fois)
039507	039557	De 11 à 20 (10 fois)
039508	039558	De 21 à 30 (10 fois)
039509	039559	De 31 à 40 (10 fois)
039510	039560	De 1 à 50 (2 fois)
039511	039561	De 1 à 100
039512		De 101 à 200
		De 201 à 300
		<b>Pas de 6 (mm)</b>
039515	039565	De 1 à 10 (10 fois)
039516	039566	De 11 à 20 (10 fois)
039517	039567	De 21 à 30 (10 fois)
039518	039568	De 31 à 40 (10 fois)
039519	039569	De 1 à 50 (2 fois)
039520	039570	De 1 à 100
039521	039571	De 101 à 200
039522		De 201 à 300
039523		De 301 à 400
039524		De 401 à 500
		<b>Pas de 8 (mm)</b>
039525		De 1 à 10 (10 fois)
039526		De 11 à 20 (10 fois)
039527		De 21 à 30 (10 fois)
039528		De 31 à 40 (10 fois)
039529		De 1 à 50 (2 fois)
039530		De 1 à 100
039531		De 101 à 200

Réf.	Stylo feutre noir
039598	Indélébile pour repérage