

Colliers d'équipement Colring™

■ Performances

Conformes à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
 "Colliers pour installations électriques"
 Agrément UL recognized selon la norme UL 62275

Encliquetage, tenue à l'arrachement et tenue en température

Réf.	Effort d'encliquetage (daN)	Tenue à l'arrachement selon EN 62275		Tenue en température			Type selon IEC/uL62275
		Ø d'essai (mm)	tenue mini (daN)	maxi d'utilisation (°C)	mini d'utilisation (°C)	mini d'installation (°C)	
032030	0,5	18	8	75	-40	-10	1/11
032031	0,5	20	8	75	-40	-10	1/11
032032	0,5	38	8	75	-40	-10	1/11
032037	0,5	20	13	75	-40	-10	1/11
032038	0,5	38	13	75	-40	-10	1/11
032039	0,5	38	13	75	-40	-10	1/11
032040	0,5	38	13	75	-40	-10	1/11
032042	0,5	38	22	75	-40	-10	1/11
032043	0,5	38	22	75	-40	-10	1/11
032044	0,5	38	22	75	-40	-10	1/11
032047	1	38	53	75	-40	-10	1/11
032049	1	38	53	75	-40	-10	1/11
032050	1	38	53	75	-40	-10	1/11
032045	2	38	53	85	-40	0	2/21
032046	2	38	80	85	-40	0	2/21
032048	2	38	80	85	-40	0	2/21
032051	2	38	115	85	-40	0	2/21
032012	0,5	18	8	105	-40	0	1/11
032015	0,5	20	13	105	-40	0	1/11
032022	0,5	38	22	105	-40	0	1/11
032024	0,5	38	22	105	-40	0	1/11
032029	1	38	53	105	-40	0	1/11
032025	2	38	53	85	-40	0	2/21

Résistance aux agents extérieurs

- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, alcools, produits pétroliers
- 1,5 % ≤ reprise d'humidité ≤ 3 %

Comportement au feu

- Tenue à la flamme selon UL 94 : V2
- Non propagateur de la flamme
- Tenue au brûleur à aiguille selon IEC 60695-11-5
- Indice limite d'oxygène (LOI) selon EN ISO 4589-1 / ASTM D 2863-00 : 28,5 % (26% pour Colring noirs)
- Polyamide sans halogène, classe 1 selon ASTM D 4066 (classe 2 pour Colring noirs)

Exemple d'utilisation




Une gamme de colliers Colring parfaitement adaptée à ses utilisations


■ Dimensions

Colliers avec identification

Réf. 032061




Réf. 032063




Accessoires


Réf. 032065 / 67




Réf. 032070




Réf. 032072




Réf. 032076



Réf. 032085



Exemples d'utilisation embases adhésives



Collier sur embase incolore
032065 + 032038

Collier sur embase noire
032067 + 032022

Duplix™

Système de repérage pour câbles (p. 415)



Porte-repères Duplix réf. 038452, fixé par 2 colliers Colring réf. 032031, équipé de repères