

## Accessoires UPS interfaces réseau



Les interfaces réseau pour la gestion des UPS, ne requièrent pas de logiciel externe. En effet, elles intègrent un processeur 32 bits, avec un système propriétaire capable de contrôler en temps réel le fonctionnement de l'UPS et de gérer une multitude d'événements (absence de tension, surcharge, bypass, anomalie,...) et d'exécuter en conséquence, une série d'actions, comme par exemple :

- Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés
- Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement
- Envoi d'email
- Exécution d'actions programmées
- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l'agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)
- Arrêt et redémarrage de l'UPS
- Envoi de signaux "Wake on LAN (WOL) Magic Packet"
- Support du protocole SNMP et des principaux logiciels de gestion (HP OpenView, IBM Tivoli, etc.)
- Envoi de messages trap SNMP
- Visualisation des données et configuration via un navigateur internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.) ou via Telnet
- Mise à jour du firmware par un logiciel spécial, téléchargeable gratuitement sur Internet
- Connexion ethernet 10/100 Base-T (half-duplex et full-duplex) avec fonction d'auto reconnaissance.
- Fonction DHCP
- 1 licence RCCMD incluse

Disponibles en versions interne et externe, la version interne s'insère dans un emplacement dédié de l'UPS.

Tension d'alimentation 9 à 30 Vdc (alimentation incluse dans les versions externes).

Les versions professionnelles et industrielles disposent de ports de communication RS 232 / RS 485.


Réf.	Interface de réseau (interne)*
310938	CS101 - Interface réseau, version interne (carte) pour Daker DK, Daker DK Plus, Keor S, Keor LP ou Keor Line RT
310930	CS141SK - Interface réseau PROFESSIONNELLE version interne (carte)
310931	CS141BSK - Interface réseau STANDARD version interne (carte)
310935	CS141MSK - Interface réseau INDUSTRIELLE version interne (carte)

Réf.	Interface de réseau (externe)**
310932	CS141 - Interface réseau PROFESSIONNELLE version externe
310933	CS141B - Interface réseau STANDARD version externe
310934	CS141M - Interface réseau INDUSTRIELLE version externe

\* Pour Archimod, Keor HP, Keor HPE, Keor T, Keor S Daker DK Plus, Keor LP, Keor Line RT  
 \*\* Pour Megaline, Megaline Rack, Niky S

## Accessoires UPS interfaces réseau

### ■ Caractéristiques CS 141



- Unix / Linux + agent RCCMD
- Windows + agent RCCMD
- Mac OS X + agent RCCMD
- AS/400 + agent RCCMD
- Novell NetWare + agent RCCMD
- VMware + agent RCCMD
- Citrix + agent RCCMD

Modèle	A	B
310933	X	
310931	X	
310932	X	X
310930	X	X
310934	X	X*
310935	X	X*

\* Seulement modbus par RS 485.