

Living Light

prises TV, prises TV/FM et prises TV/FM/SAT



N4202DN NT4202P14N NT4202FN NT4211M2CN



L4210M2DN 75RTN S2133

Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
 Supports italiens à vis voir p. 622
 Plaques de finition voir p. 628-629 et 636-637
 Prises adaptées à la réception satellite ou réseau câblé
 Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition
 Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte
 Câble coaxial 17 VATC recommandé
 Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme
 Conformes à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
 Faible atténuation <1,5 dB (sauf TV de passage et terminale)
 Connecteurs TV mâle et FM femelle 9,5 mm, connecteur SAT type "F"
 TV : 5-68 et 120-862 MHz
 R : 87,5 - 108 MHz
 Sat : 950 - 2400 MHz

Réf.	Prises TV simples
<input type="checkbox"/> N4202DN <input checked="" type="checkbox"/> NT4202DN <input checked="" type="checkbox"/> L4202DN	1 module Prise TV simple étoile blindée Peut s'associer à une prise RJ 45 pour réalisation d'une prise double dans une seule boîte d'encastrement Agréée Telenet-Interkabel
<input type="checkbox"/> N4202P14N <input checked="" type="checkbox"/> NT4202P14N <input checked="" type="checkbox"/> L4202P14N	Prise TV de passage Avec entrée et sortie coax Se met en cascade Affaiblissement : -14 dB
<input type="checkbox"/> N4202P10N <input checked="" type="checkbox"/> NT4202P10N <input checked="" type="checkbox"/> L4202P10N	Prise TV terminale Peut s'associer à une prise de passage Affaiblissement : -10 dB Résistance 75 Ω incorporé
<input type="checkbox"/> N4202FN <input checked="" type="checkbox"/> NT4202FN <input checked="" type="checkbox"/> L4202FN	Prise TV simple type "F" à visser Peut s'associer à une prise RJ 45 pour réalisation d'une prise double dans une seule boîte d'encastrement
<input type="checkbox"/> N4211M2CN <input checked="" type="checkbox"/> NT4211M2CN <input checked="" type="checkbox"/> L4211M2CN	Prise TV/FM Prise TV-FM étoile blindée Agréée Telenet - Interkabel 2 modules
<input type="checkbox"/> N4210M2DN <input checked="" type="checkbox"/> NT4210M2DN <input checked="" type="checkbox"/> L4210M2DN	Prise TV/FM/SAT Prise TV-R-SAT 2 modules
<input type="radio"/> 75RTN	Résistance terminale Résistance terminale avec adaptateur d'impédance 75 Ω dans installations avec connexion cascade - à raccorder en dernier - pour passage
<input type="radio"/> S2133	Fiche TV/SAT Fiche - Ø 9.5 mm - blanc - pour prises TV-SAT

○ Article neutre

Living Light


prises TV, prises TV/FM et prises TV/FM/SAT

■ Certification

Prises Classe A, protégées Lte
 La protection Lte est nécessaire pour éviter les interférences de nouveaux signaux utilisés par les smartphones (3G, 4G, 5G)
 Ces signaux indésirables peuvent causer : pixellisation, rupture d'image et nuisances sonores
 Legrand utilise le laboratoire PKM pour la certification Classe A de ses prises. La prise TV et TV/FM est également agréée Telenet/Interkabel

■ Haute performance

Visualisation de la connexion
 Maintien du câble > 12 kg
 Connexion centrale pour optimiser le rayon de courbure du câble



Sécurité
 grâce à un bon anti-arrachement

■ Faible atténuation (< 1 dB en bande Satellite)

Conforme aux exigences de la norme EN 50083-4
 Adapté aux TV UHD (Ultra Haute Définition)
 Permet de réduire les besoins pour l'amplification