







# Hypra<sup>®</sup> IP 44 et IP 44/55 Prisinter

BT 16 à 63 A, TBT 16 et 32 A et brochage domestique

BT - Type CEE			FONCTIONS FEMELLES											
			Prisinter <sup>(1)(2)</sup> et Prisinter saillie fixes					Prises et Prises saillie fixes					Prises saillie monobloc fixes	
														
			Métal		Plastique			Métal		Plastique			Métal	Plastique
			Prisinter	Boîtier simple	Prisinter	Boîtier simple	Boîtier passage	Prise	Boîtier simple	Prise	Boîtier simple	Boîtier passage		
200 à 250 V <sub>~</sub> 50 et 60 Hz	16 A	2P+T	052012	052059	052002	052049	-	052032	052039	052022	052029	052089	-	-
		3P+T	-	-	052003	052049	-	052033	052239	052023	052229	052289	-	-
	32 A	2P+T	-	-	052702	052949	-	052732	052939	-	-	-	-	-
		3P+T	052713	052259	052703	052949	-	052733	052939	-	-	-	-	-
		3P+N+T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 A	2P+T	053812	053809	053601	053749	053703	-	-	053622 <sup>(5)</sup>	-	053889	-	053722 <sup>(5)</sup>
3P+T		-	-	053602	053749	053703	-	-	053623 <sup>(5)</sup>	-	053889	-	-	
380 à 415 V <sub>~</sub> 50/60 Hz	16 A	2P+T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P+T	052213	052059	052203	052049	-	052233	052239	052223	052229	052289	-	-
		3P+N+T	052214	052959	052204	052249	-	052234	052239	052224	052229	052289	-	-
	32 A	2P+T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P+T	052913	052259	052903	052949	-	052933	052939	-	-	-	-	-
		3P+N+T	052914	052259	052904	052949	-	052934	052939	-	-	-	-	-
63 A	3P+T	053800	053809	053603	053749	053703	053833 <sup>(5)</sup>	-	053823 <sup>(5)</sup>	-	053889	053733 <sup>(5)</sup>	053723 <sup>(5)</sup>	
	3P+N+T	053801	053809	053604	053749	053703	053834 <sup>(5)</sup>	-	053824 <sup>(5)</sup>	-	053889	053734 <sup>(5)</sup>	053724 <sup>(5)</sup>	
480 à 500 V <sub>~</sub> 50/60 Hz	16 A	3P+T	-	-	-	-	-	-	-	052229	052289	-	-	
	32 A	3P+T	-	-	-	-	-	-	-	052359	052940	052940	-	-
TBT - Type CEE														
20 à 25 V <sub>~</sub> 50 et 60 Hz	16 A	2P	-	-	-	-	-	-	-	052401	052419	-	-	-
	32 A	2P	-	-	-	-	-	-	-	052501	052419	-	-	-
20 à 50 V <sub>~</sub>	16 A	2P	-	-	-	-	-	-	-	052405	052419	-	-	-
Brochage domestique <sup>(4)</sup>														
250 V <sub>~</sub>	16 A	2P+T	-	-	-	-	-	-	-	053903 <sup>(3)</sup>	053910 <sup>(3)</sup>	-	-	-

1 : Indices de protection et pouvoirs de coupure des Prisinter (contacteur à prévoir) - 2 : Fonction Prisinter 125 A prise avec interrupteur sectionneur (contacteur à prévoir) - 3 : L'association des références 053903 + 053910 = prise saillie plastique (idem ancienne réf. Martin Lunel 053902) - 4 : Equivalence IP 66/67-55 (contacteur à prévoir) - 5 : Equipé d'une broche pilote (fil pilote) pour une connexion/déconnexion hors tension (contacteur à prévoir)