

# Hypra<sup>®</sup> IP 66/67-55 plastique

BT 16 à 125 A et brochage domestique 16 A

## FONCTIONS FEMELLES


Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)




BT - Type CEE

			Prises saillie fixes			Prises saillie monobloc fixes	Prises saillie fixes à entraxes unifiés			Prises mobiles	Fiches mobiles droites	
			Prises	Boîtier simple	Boîtier passage		Prises	Boîtier simple	Boîtier passage			
200 à 250 V <sub>~</sub> 50 et 60 Hz	16 A	2P+T	051126	052029	052089	-	051146	-	-	051176	051156	
		3P+T	051127	052229	052289	-	051147	-	-	051177	051157	
	32 A	2P+T	-	-	-	-	053046	052940	052990	053076	053056	
		3P+T	-	-	-	-	053047	052940	052990	053077	053057	
	63 A	2P+T	059326 <sup>(1)</sup>	-	053889	059336 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059386 <sup>(1)</sup>	059346 <sup>(1)</sup>	
		3P+T	-	-	-	059337 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	059347 <sup>(1)</sup>	
380 à 415 V <sub>~</sub> 50/60 Hz	16 A	3P+T	051130	052229	052289	-	051150	-	-	051180	051160	
		3P+N+T	051131	052229	052289	-	051151	-	-	051181	051161	
	32 A	3P+T	-	-	-	-	053050	052940	052990	053080	053060	
		3P+N+T	-	-	-	-	053051	052940	052990	053081	053061	
	63 A	3P+T	059427 <sup>(1)</sup>	-	053889	059437 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059487 <sup>(1)</sup>	059447 <sup>(1)</sup>	
		3P+N+T	059428 <sup>(1)</sup>	-	053889	059438 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059488 <sup>(1)</sup>	059448 <sup>(1)</sup>	
	125 A	3P+T	059512 <sup>(1)</sup>	-	-	059502 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059532 <sup>(1)</sup>	059522 <sup>(1)</sup>	
		3P+N+T	059513 <sup>(1)</sup>	-	-	059503 <sup>(1)</sup>	-	-	-	059533 <sup>(1)</sup>	059523 <sup>(1)</sup>	
440 V <sub>~</sub> Terre à 3H (pour conteneur frigorifique)	32 A	3P+T	-	-	-	-	052926	052940	052990	052986	052946	
Brochage domestique												
250 V <sub>~</sub>	16 A	2P+T	053911	053910	-	-	-	-	-	053937	053932	


Gamme complète de 16 A à 125 A avec IP 55 minimum garanti



IP 55 en connexion garanti automatiquement volet rabattu sur la fiche (avec un couple de produits IP 66/67-55)



IP 66/67 obtenu bague verrouillée



IP 55 hors connexion assuré automatiquement après clipsage du volet, IP 66/67 obtenu bague verrouillée