

Valena Next

prises de télévision, prise téléphonique, prises informatiques, obturateur et sortie de câbles



741576






741670





741771



Mécanismes livrés avec enjoliveur et support à griffes
 À équiper des plaques de finition (p. 661)
 Livrés avec coque de protection de chantier

Réf.	Prises de télévision
741575 741675 741775	<p>Connecteurs TV mâle, FM femelle et satellite "F"</p> <p>Prise TV simple Prise TV mâle - 0-2400 MHz</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>
741572 741672 741772	<p>Prise TV/R pour réseau câblé TV : 5-68/120 - 862 MHz et R : 87,5 - 108 MHz Agréée Telenet - Interkabel Affaiblissement <1,5 dB</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>
741573 741673 741773	<p>Prise TV/R/SAT SAT : 950 - 2400 MHz Atténuation 2 dB</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>

Réf.	Prises téléphone
741574 741674 741774	<p>Prise téléphone 5 broches</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>

Réf.	Prises RJ45
741570 741670 741770	<p>Prise RJ45 cat6 UTP</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>
741571 741671 741771	<p>Prise double RJ45 cat6 UTP</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>

Réf.	Prise combinée TV/RJ45
741576 741676 741776	<p>Prise TV et RJ45 cat 6 UTP</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>

Réf.	Obturateur et sortie de câbles
741580 741680 741780	<p>Obturateur</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>
741581 741681 741781	<p>Sortie de câbles Avec serre-câble Pour câbles ø maxi 12 mm, ø mini 4 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Noir</p>