

664798



665096

Réf.	
Vis	Griffes
664795	664595
664749	

Sorties de câble
Standard IP 21

 Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque
 Installation en monoposte

 Blanc

IP 44 - Etanche à l'air

 Pour l'installation en volume 2 de salle de bain. Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque. Installation en monoposte
 Livrée avec coque d'étanchéité air-eau.

 Blanc


Cadres saillie

 Utilisables horizontalement ou verticalement
 Entrée moulures DLP 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm
 et tube Ø 20


Reçoivent les mécanismes composables

Cadre saillie 1 poste

Dimensions : 88,5 x 88,5 mm - hauteur 40 mm

 Blanc
 Crème

Cadre saillie 2 postes

 Dimensions : 159,5 x 88,5 mm - hauteur 40 mm
 Livré avec cloison de séparation courant fort/faible

 Blanc
 Crème

Accessoires
Griffe

 Griffe "Rapido"
 Permet la fixation des appareils dans des boîtes d'encastrement sans vis

Griffe longue

 Griffe "Rapido" longue
 Longueur griffes : 37 mm

Coque d'étanchéité à l'air

 Spécialement adaptée à la rénovation
 S'adapte à tous les mécanismes standards
 (à l'exception de la sortie de câble IP 21
 disponible en référence dédiée IP 44)

Voyants témoin et lumineux

 Raccordement par montage direct
 Lampe sans entretien : LED

 Voyant lumineux 230 V
 Consommation 0,15 mA

 Voyant témoin 230 V
 Consommation 3 mA


Voyant lumineux 12 V - 24 V - 48 V



665011




665002

Réf.	
665001	
665011	
665002	
665012	
665003	
665013	
665004	
665014	
665005	
665015	
665006	
665016	
665000	


Plaques
Plaque 1 poste
 Blanc
 Crème

Plaque 2 postes


Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale

 Blanc
 Crème

Plaque 3 postes


Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale

 Blanc
 Crème

Plaque 4 postes

Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale

 Blanc
 Crème

Plaque 5 postes

Entraxe 71 mm - horizontale ou verticale

 Blanc
 Crème

Plaque 1 poste porte-étiquette
 Blanc
 Crème

Plaque 1 poste IP 44 et IK 07

 Rend les fonctions standard Niloé IP 44 et IK 07
 Exceptions : consultez la fiche technique
 Ne se monte pas sur les cadres saillie

 Blanc
