










Les mécanismes sont dépourvus de touches. Ils doivent être complétés avec les touches ci-dessous  
 Supports italiens à vis voir p. 589  
 Plaques de finition voir p. 590-591

Réf.	Module connecté de gestion de l'énergie	Réf.	Touches
○ K4531C	 <p>Module de prise connectée - raccordement à une prise de courant, permet le contrôle à distance d'appareils et la vérification de la consommation (instantanée, quotidienne, mensuelle). L'envoi de notifications en cas de consommation anormale est également possible. Le module de prise connectée est compatible avec tout appareil électrique et gros appareil de 16 A 3680 W max. (protégé contre les surcharges). Doté d'une ampoule LED bleue indiquant s'il est allumé ou non. Cette option peut être activée ou désactivée grâce à l'appli « Home + Control ». Il peut être associé à des « interrupteurs d'éclairage sans fil ». Alimentation électrique 110-230 VA - 1 module</p>	<input type="checkbox"/> KW31 <input checked="" type="checkbox"/> KG31 <input type="checkbox"/> KM31	<p><b>1 module</b></p>  Touche pour réf. K4531C  Touche pour réf. K4570CW (commande de scénario à la passerelle réf. K4510C)
064887 064840	<p><b>Prise Mobile connectée</b></p> <p>Permet de contrôler à distance des appareils électriques Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges). Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager                  Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable</p>  <input checked="" type="checkbox"/> Noir standard Belge <input checked="" type="checkbox"/> Noir standard Allemand (schuko)	<input type="checkbox"/> KW40 <input checked="" type="checkbox"/> KG40 <input type="checkbox"/> KM40	<p><b>2 modules</b></p>  Touche pour réf. K4500C et K4510C  Touche pour réf. K4570CW (commande de scénario à la passerelle réf. K4500C)
○ K4500C	<p><b>Passerelle + commande maître</b></p>  <p>Passerelle pour le contrôle à distance de la maison (lumières, prises et volets roulants) via smartphone (à l'aide de l'APP HOME + CONTROL) et/ou voix (à l'aide d'un assistant vocal). Livré avec la commande de scénario maître                  Départ - arrivée sans fil K4570CW nécessaire pour la procédure d'association de tous les appareils connectés. Alimentation 230 Vac - 2+2 modules</p>	<input type="checkbox"/> KW30M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG30M2 <input type="checkbox"/> KM30M2	
○ K4510C	 <p>Passerelle comme décrite ci-dessus. Fourni avec l'interrupteur principal sans fil encastrable Arrivé / Départ, 1 module, requis pour la procédure d'association de tout appareil connecté. Alimentation électrique 110-230 VA - 2+1 modules</p>	<input type="checkbox"/> KW40M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG40M2 <input type="checkbox"/> KM40M2	



Passerelle modulaire  
**voir pag. 500**