

Living Light relais






L4330/230

N4330/12

NT4330/24

Les mécanismes sont livrés avec enjoliveur
Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
Supports italiens à vis voir p. 622
Plaques de finition voir p. 628-629 et 636-637

Réf.	Relais monostables	
<input type="checkbox"/> N4330/230 <input checked="" type="checkbox"/> NT4330/230 <input checked="" type="checkbox"/> L4330/230	 1 module	Relais monostable avec contact NO/NF 250 V \sim 10 A résistifs, 4 A inductifs cos ϕ 0,5 - alimentation bobine 230 V \sim
<input type="checkbox"/> N4330/12 <input checked="" type="checkbox"/> NT4330/12 <input checked="" type="checkbox"/> L4330/12		Idem ci-dessus - alimentation bobine 12 V \sim
<input type="checkbox"/> N4330/24 <input checked="" type="checkbox"/> NT4330/24 <input checked="" type="checkbox"/> L4330/24		Idem ci-dessus - alimentation bobine 24 V \sim




Living Light thermorégulation



N4441

N4451

Les mécanismes sont livrés avec enjoliveur
Supports belges à griffes et à vis voir p. 622
Supports italiens à vis voir p. 622
Pour les thermostats programmables, utiliser le support italien 4 modules
Plaques de finition voir p. 628-629 et 636-637

Réf.	Thermostats électroniques	
<input type="checkbox"/> N4441 <input checked="" type="checkbox"/> NT4441 <input checked="" type="checkbox"/> L4441		Thermostat d'ambiance électronique - sortie à relais avec 1 contact en commutation 2 A - 250 V \sim - alimentation 230 V \sim
<input type="checkbox"/> N4442 <input checked="" type="checkbox"/> NT4442 <input checked="" type="checkbox"/> L4442		Thermostat d'ambiance électronique avec commutateur "été/hiver" intégré - sortie à relais avec contact NO - 2 A - 250 V \sim - alimentation 230 V \sim
<input type="checkbox"/> N4451 <input checked="" type="checkbox"/> NT4451 <input checked="" type="checkbox"/> L4451		Thermostat électronique programmable Chrono-thermostat encastré jour/semaine pour chauffage et climatisation. Trois températures sélectionnables sur 24 h - Fonctionnement auto-manuel • vacances - antigel. Écran à rétro-éclairage • alimentation sur piles : 2x 1,5 V • téléactivable par contrôle à distance • possibilité de branchement d'une sonde externe • sortie : contact en échange 5(3) A 4 modules