

Smart solutions

thermostats Netatmo



NTH-PRO



Netatmo Energy



Home + Control



OTH-PRO



Home + Control

Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal)

Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet

Contrôle :

- à distance via une App. (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
- par la voix via Apple HomeKit, Alexa d'Amazon ou Google Assistant

Réf.	Thermostat Intelligent
NTH-PRO	<p>Le Thermostat Intelligent Netatmo associé à l'App. Netatmo Energy ou l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien Compatible avec l'App. Home + Control si un pack de démarrage Legrand est installé Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électrique et les pompes à chaleur air-eau</p> <p>Design par Starck</p> <p>Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper</p> <p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé - Visualisation de l'historique et consultation du Bilan Economies d'Energie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d'énergie Possibilité d'associer à des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO Portée jusqu'à 100 m (868 MHz) Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz) Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES) <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Thermostat Intelligent 83 x 83 x 22 mm (prof. 46 mm avec le support mobile) - 1 relais - 1 support mobile et 1 support mural - 1 plaque murale - 1 adaptateur chaudière - 1 adaptateur secteur - 4 adhésifs de couleur - 3 piles AAA - 4 vis et 4 chevilles

Réf.	Thermostat Modulant Intelligent
OTH-PRO	<p>Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo est compatible avec la plupart des chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes, quelle que soit l'énergie employée (gaz, fioul, bois)</p> <p>Le Thermostat Modulant Intelligent Netatmo associé à l'App. Home + Control permet de combiner confort et économies d'énergie au quotidien</p> <p>Nécessite un routeur Wi-Fi et un accès Internet</p> <p>Contrôlable :</p> <ul style="list-style-type: none"> - en local - à distance via l'App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad. Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée) - par la voix via Apple HomeKit <p>Design by Starck</p> <p>Lisibilité optimale grâce à l'écran E-paper</p> <p>Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins. Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé - Auto-Care : permet d'identifier précisément une anomalie au niveau de la chaudière et de la notifier sur smartphone Possibilité d'associer des Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles réf. NAV-PRO pour un contrôle individuel de chaque pièce et jusqu'à 20 radiateurs Portée jusqu'à 100 m (868 MHz) Température de mesure : de 0 °C à 50 °C, précision +/- 0,1 °C Température de consigne : de 5 °C à 30 °C avec réglage +/- 0,5 °C Compatible avec : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 Ghz) Sécurité supportée : WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES) <p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Thermostat Modulant Intelligent (dimensions : 83 x 83 x 22 mm ou profondeur 46 mm avec le support mobile) - 1 relais - 1 support mobile - 1 plaque murale - 1 adaptateur chaudière - 4 adhésifs de couleur - 3 piles AAA - 4 vis et 4 chevilles