

Soliroc™ prises, sortie de câbles




077831

077891

Adapté aux établissements recevant du public, lieu de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité IP 55
4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Mécanismes livrés avec enjoliveurs. Supports à commander séparément : support à griffes réf 670635 ou support à vis réf 080251

Réf.	Prises de courant - IK 10
077831	Standard belge 16 A - 250 V~ 2P+T à bornes automatiques avec volet IP 55
077833	2P+T à bornes automatiques avec volet verrouillé IP 55
077832	2P+T à bornes automatiques sans volet IP 20
077835	Avec contact latéral de terre 16 A - 250 V~ 2P+T à bornes à vis avec volet et avec contact latéral de terre IP 55
077837	2P+T à bornes à vis avec volet verrouillé et avec contact latéral de terre IP 55
077836	2P+T à bornes à vis sans volet et avec contact latéral de terre IP 20
077882	Prise TV - IK 10 - IP 20 Prise TV mâle 0 - 2400 MHz
077891	Prise informatique - IK 10 - IP 20 Prise RJ 45 Cat. 6 - FTP
077850	Sortie de câbles - IK 10 - IP 55 Livrée avec serre-câbles

Soliroc™ plaques, cadres saillie, accessoires



077851

077883 + 080108

Réf.	Plaques - IK 10
077851	Livrées avec 4 bouchons obturateurs Plaque 1 poste 110 x 110 mm
077852	Plaque 2 postes 110 x 181 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm
077853	Plaque 3 postes 110 x 252 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm

Réf.	Cadres saillie IK 10
077890	Reçoivent les presse-étoupes ISO 20 1 poste 110 x 110 x 45 mm sauf réf. 077874/75
077892	2 postes 110 x 181 x 45 mm Montage horizontal ou vertical Entraxe 71 mm

Réf.	Accessoires
077896	Bouchons obturateurs de rechange Démontables uniquement par perçage Jeu de 4
077885	Joints de correction de surface En mousse pour rattraper une irrégularité du mur Pour plaque 1 poste
077886	Pour plaque 2 postes
077887	Pour plaque 3 postes
077866	Obturateur Pour 1 mécanisme
077880	Adaptateurs Soliroc pour fonction Mosaic - IK 10 Reçoivent les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière Adaptateur avec volet - IP 55
077884	Adaptateur avec volet à clé - IP 55
077881	Adaptateur sans volet - IP 2X
077883	Accessoire de scellement S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie à sceller directement dans le mur Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable en double poste

Support à griffes et à vis
réf. 670635 et 080251
p. 1126



Chargeur sans fil à induction
IP 66 - IK 08
p. 1118

